

APCL 089

Socle ouvert avec bac de récupération des peluches, hauteur 75 cm pour filtrer les peluches et les grosses particules de la lessive.



- Pour un chargement et un déchargement ergonomiques du lave-linge
- Pour raccorder le lave-linge à une évacuation murale

Numéro EAN: 4002516433644 / Numéro de matériel: 11776620 / Ancien Numéro de matériel: 59590089D

<b>Appartenance du produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Famille produits/accessoires</b>	
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 508 Mop Star 80	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Base/socle	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Inox, Tôle d'acier galv., pulvérisée
Couleur	Gris fer
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	756
Dimension extérieure, largeur nette en mm	605
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	860
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	780
Dimension extérieure, largeur brute en mm	630
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	900
Poids net [kg]	48,00
Poids brut en kg	50,00