

PWM 912 [EL DV DD HS]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

ac bac à produits, M Touch Pro Plus – lib. programmable, salissures grossières.



- Volume du tambour 110 l, charge 12.0 kg
- Tambour spécial pour le rinçage de salissures importantes
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte

Numéro EAN: 4002516434122 / Numéro de matériel: 11777960 /

Ancien Numéro de matériel: 51912015EU

Concept modulaire et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Couleur du bandeau	Inox
Charge maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	12,0
Rapport de remplissage	1:9
Charge en kg	12,0
Volume du tambour en l	110
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Cuve innovante	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour spécial	•
Application	
Convient au Facility Management	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	6,20
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,14
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	5,90
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	74,4
Consommation d'eau avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en l	142,2
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	1,68
Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh	2,50
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	49
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	70,8
Consommation d'eau avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en l	139,9
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,72
Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh	1,00
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	42
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	69,6

PWM 912 [EL DV DD HS]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

ac bac à produits, M Touch Pro Plus – lib. programmable, salissures grossières.



Numéro EAN: 4002516434122 / Numéro de matériel: 11777960 /

Ancien Numéro de matériel: 51912015EU

Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide 1,20

Durée du programme ECO en min en raccordement à l'eau froide 34

Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l 68,4

Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh 0,36

Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO 31

Durée du programme avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en min. 54

Durée du programme avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en min. 47

Humidité résiduelle en rinçage à froid en % 48

Humidité résiduelle en rinçage à chaud en % 44

Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en % 25

Vitesse d'essorage en tr/min 1150

Facteur g 458

Heures de fonctionnement testées 30000

#### Commande

Type de commande M Touch Pro Plus

Possibilité de programmation Programmation libre

Départ différé max. en h Au choix

Affichage du temps restant •

Affichage du déroulement de programme •

Langues d'affichage paramétrables •

Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme •

#### Programmes base/groupes cibles

Programmes de base •

#### Dosage

Bac à produits Trois compartiments

Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre] 12

Détection de jauge vide •

#### Raccordement électr. standard

Type de chauffage Électrique

Raccordement électrique 3N AC 400V 50HZ

Puissance de chauffe en kW 9,00

Puissance totale de raccordement en kW 9,60

Protection par fusible en A 16

#### Variante de tension possible 1

Raccordement électrique 3N AC 400V 60HZ

Puissance de chauffe en kW 9,00

Puissance totale de raccordement en kW 9,60

Protection par fusible en A 16

#### Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre] 3x 1/2" avec raccord 3/4"

Eau chaude [nombre] 1x 1/2" avec raccord 3/4"

Eau dure (option) [nombre] 2 x 1/2" avec raccord 3/4"

Vanne de vidange DN 70

PWM 912 [EL DV DD HS]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

ac bac à produits, M Touch Pro Plus – lib. programmable, salissures grossières.

Numéro EAN: 4002516434122 / Numéro de matériel: 11777960 /  
Ancien Numéro de matériel: 51912015EU

<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1350
Dimension extérieure, largeur nette en mm	799
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	924
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1480
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	271,0
Poids brut en kg	290
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	4402
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	65 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,48
<b>Équipement</b>	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
EcoSpeed	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Capacité de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Socle de pesage (option)	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	91
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Récupération de l'eau (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
<b>Capacités</b>	
Masques respiratoires [nombre]	10
Casques de protection [nombre]	3
Combinaisons [nombre]	2
Vestes de protection [nombre]	3
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	1
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	2
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	2

PWM 912 [EL DV DD HS]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

ac bac à produits, M Touch Pro Plus – lib. programmable, salissures grossières.



Numéro EAN: 4002516434122 / Numéro de matériel: 11777960 /  
Ancien Numéro de matériel: 51912015EU

Torchons, 22 g [nombre]	289
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	64
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	56
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	100
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	72
Serpillères, Office, 100 g [nombre]	120
Serpillères, Stairway, 150 g [nombre]	80
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	2
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•