

PWM 912 [EL DV DD WP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, socle à pesée intégrée, M Touch Pro Plus – programmable.



- Nettoyage et consommation optimaux – technologie Miele innovante
- Volume du tambour 110 l, charge 12.0 kg
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte

Numéro EAN: 4002516434146 / Numéro de matériel: 11778000 / Ancien Numéro de matériel: 51912013EU

#### Concept modulaire et version

Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Couleur du bandeau	Inox
Charge maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	12,0
Rapport de remplissage	1:9
Charge en kg	12,0
Volume du tambour en l	110
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Cuve innovante	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour à structure alvéolaire 2.0 breveté	•

#### Application

Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient aux foyers et logements individuels	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie agro-alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•

#### Données de puissance

Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	6,20
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,14
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	5,90
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06

PWM 912 [EL DV DD WP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, socle à pesée intégrée, M Touch Pro Plus – programmable.



Numéro EAN: 4002516434146 / Numéro de matériel: 11778000 /  
Ancien Numéro de matériel: 51912013EU

Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	74,4
Consommation d'eau avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en l	142,2
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	1,68
Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh	2,50
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	49
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	70,8
Consommation d'eau avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en l	139,9
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,72
Consommation d'énergie avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en kWh	1,00
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	42
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	69,6
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	1,20
Durée du programme ECO en min en raccordement à l'eau froide	34
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	68,4
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,36
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	31
Durée du programme avec raccordement à l'eau froide en programme serpillière Standard 60 °C, en min.	54
Durée du programme avec raccordement à l'eau chaude en programme serpillière Standard 60 °C, en min.	47
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	48
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	44
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	25
Vitesse d'essorage en tr/min	1150
Facteur g	458
Heures de fonctionnement testées	30000
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Pro Plus
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Programmes base/groupes cibles</b>	
Programmes de base	•
<b>Dosage</b>	
Bac à produits	Trois compartiments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12

PWM 912 [EL DV DD WP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, socle à pesée intégrée, M Touch Pro Plus – programmable.

Numéro EAN: 4002516434146 / Numéro de matériel: 11778000 /

Ancien Numéro de matériel: 51912013EU

Détection de jauge vide

•

#### Raccordement électr. standard

Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	9,00
Puissance totale de raccordement en kW	9,60
Protection par fusible en A	16

#### Variante de tension possible 1

Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	9,00
Puissance totale de raccordement en kW	9,60
Protection par fusible en A	16

#### Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre]	3x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau dure (option) [nombre]	2 x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70

#### Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1640
Dimension extérieure, largeur nette en mm	799
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	924
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1792
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	316,0
Poids brut en kg	336
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	4843

#### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	65 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,48

#### Équipement

Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rinçage désinfectant	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
EcoSpeed	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Capacité de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Socle de pesage	•
Ajouter du linge	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

#### Efficacité et durabilité

Taux de recyclage en %	91
------------------------	----

PWM 912 [EL DV DD WP]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique

avec bac à produits, socle à pesée intégrée, M Touch Pro Plus – programmable.



Numéro EAN: 4002516434146 / Numéro de matériel: 11778000 /

Ancien Numéro de matériel: 51912013EU

<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Récupération de l'eau (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
<b>Capacités</b>	
Masques respiratoires [nombre]	10
Casques de protection [nombre]	3
Combinaisons [nombre]	2
Vestes de protection [nombre]	3
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	1
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	2
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	2
Torchons, 22 g [nombre]	289
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	64
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	56
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	100
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	72
Serpillères, Office, 100 g [nombre]	120
Serpillères, Stairway, 150 g [nombre]	80
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	2
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•