

PW 6321 [EL MF]

Lave-linge, électrique

avec module de dosage et commande librement programmable.



- Volume du tambour 320 l, charge 32.0 kg
- Grande variété de programmes – Programmes de séchage utilisateur
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace – des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 47 %, Facteur G447

\* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Numéro EAN: 4002516435853 / Numéro de matériel: 11779650 / Ancien Numéro de matériel: 51632109ZER

Concept modulaire et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Professionnel
Façade	Inox
Couleur du bandeau	Inox
Rapport de remplissage	1:10
Charge en kg	32,0
Volume du tambour en l	320
Ouverture de porte [Ø] en mm	430
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	9,00
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,25
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	8,80
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,10
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	288,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	8,00
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	61
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	281,6
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude en kWh	3,20
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	49
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	281,6
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	6,20

PW 6321 [EL MF]

Lave-linge, électrique

avec module de dosage et commande librement programmable.



Numéro EAN: 4002516435853 / Numéro de matériel: 11779650 /

Ancien Numéro de matériel: 51632109ZER

Durée du programme ECO en min en raccordement à l'eau froide	47
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	284,8
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	1,60
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	37
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	50
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	47
Vitesse d'essorage en tr/min	1000
Facteur g	447
Heures de fonctionnement testées	30000
<b>Commande</b>	
Type de commande	Profitronic M
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Programmes base/groupes cibles</b>	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour le nettoyage à sec	•
Programmes pour les artisans	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les hôpitaux	•
Programmes pour les clubs de sport	•
Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness	•
<b>Dosage</b>	
Bac à produits	Trois compartiments
Module de dosage liquide	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50-60HZ
Puissance de chauffe en kW	30,00
Puissance totale de raccordement en kW	31,00
Protection par fusible en A	63
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1643

PW 6321 [EL MF]

Lave-linge, électrique

avec module de dosage et commande librement programmable.

Numéro EAN: 4002516435853 / Numéro de matériel: 11779650 /

Ancien Numéro de matériel: 51632109ZER

Dimension extérieure, largeur nette en mm	1089
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1280
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1710
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1336
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1530
Poids net en kg	648,0
Poids brut en kg	699
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	9206
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	73 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,10
<b>Équipement</b>	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Capacité de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	96
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Module à interface RS 232 (option)	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Saisie des données d'exploitation	•
Récupération de l'eau (option)	•
<b>Capacités</b>	
Masques respiratoires [nombre]	26
Combinaisons [nombre]	6
Vestes de protection [nombre]	9
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	5
Couettes synthétiques [nombre]	4
Oreillers synthétiques [nombre]	8
Couettes plumes [nombre]	4
Oreillers plumes [nombre]	8
Torchons, 22 g [nombre]	727
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	168
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	145
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	267
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	188
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	5
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
VDE-CEM	•

PW 6321 [EL MF]

Lave-linge, électrique

avec module de dosage et commande librement programmable.



Numéro EAN: 4002516435853 / Numéro de matériel: 11779650 /

Ancien Numéro de matériel: 51632109ZER

VDE

•

Protection contre les projections d'eau IP X4

•

DEEE

•

RCM

•

EAC

•

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•