

PW 6241 [EL MF]

Lave-linge, électrique

avec module de dosage et commande librement programmable.



- Volume du tambour 240 l, charge 24.0 kg
- Grande variété de programmes – Programmes de séchage utilisateur
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace – des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 43 %, Facteur G541

* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Numéro EAN: 4002516440512 / Numéro de matériel: 11787980 /

Ancien Numéro de matériel: 51624108ZER

Concept modulaire et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Professionnel
Façade	Inox
Couleur du bandeau	Inox
Rapport de remplissage	1:10
Charge en kg	24,0
Volume du tambour en l	240
Ouverture de porte [Ø] en mm	430
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	9,00
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,26
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	8,80
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,10
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	216,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	6,24
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	60
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	211,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude en kWh	2,40
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	49
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	212,3
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	5,04

PW 6241 [EL MF]

Lave-linge, électrique

avec module de dosage et commande librement programmable.



Numéro EAN: 4002516440512 / Numéro de matériel: 11787980 /
Ancien Numéro de matériel: 51624108ZER

Durée du programme ECO en min en raccordement à l'eau froide	46
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	212,5
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	1,44
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	36
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	46
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	43
Vitesse d'essorage en tr/min	1100
Facteur g	541
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	Profitronic M
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base/groupes cibles	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour le nettoyage à sec	•
Programmes pour les artisans	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les hôpitaux	•
Programmes pour les clubs de sport	•
Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness	•
Dosage	
Bac à produits	Trois compartiments
Module de dosage liquide (option)	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50-60HZ
Puissance de chauffe en kW	24,00
Puissance totale de raccordement en kW	25,00
Protection par fusible en A	50
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3 AC 480V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	22,50
Puissance totale de raccordement en kW	27,10
Protection par fusible en A	40

PW 6241 [EL MF]

Lave-linge, électrique

avec module de dosage et commande librement programmable.

Numéro EAN: 4002516440512 / Numéro de matériel: 11787980 /
Ancien Numéro de matériel: 51624108ZER

Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	3x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1643
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1089
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1250
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1700
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1336
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1530
Poids net en kg	640,0
Poids brut en kg	691
Charge au sol maximale en N/m ²	8853
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	78 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	4,70
Équipement	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Capacité de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	96
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Module à interface RS 232 (option)	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Saisie des données d'exploitation	•
Récupération de l'eau (option)	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	19
Combinaisons [nombre]	1
Vestes de protection [nombre]	6
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	4
Couettes synthétiques [nombre]	3
Oreillers synthétiques [nombre]	6
Couettes plumes [nombre]	3
Oreillers plumes [nombre]	6
Torchons, 22 g [nombre]	546
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	126
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	109

PW 6241 [EL MF]

Lave-linge, électrique

avec module de dosage et commande librement programmable.



Numéro EAN: 4002516440512 / Numéro de matériel: 11787980 /

Ancien Numéro de matériel: 51624108ZER

Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	200
---	-----

Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	141
---	-----

Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	4
---	---

Normes, contrôles, indicateurs	
---------------------------------------	--

CE	•
----	---

VDE-CEM	•
---------	---

VDE	•
-----	---

Protection contre les projections d'eau IP X4	•
---	---

DEEE	•
------	---

RCM	•
-----	---

EAC	•
-----	---

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
---	---