

DGC 7450

Combi-four vapeur

cuisson vapeur, four, rôtissage + mise en réseau, TasteControl, éclairage LED.



- Grand écran texte clair avec commande par capteur – DirectSensor
- Résultats excellents – technologie vapeur MonoSteam
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Aucune surcuisson des aliments – TasteControl
- Nettoyage facile – équipement PerfectClean

Numéro EAN: 4002516610830 / Numéro de matériel: 11790190 / Ancien Numéro de matériel: 22745012CH

Construction et design	
Combi-four vapeur	•
VitroLine	•
Couleur d'appareil	Brillantweiß
Avantages	
TasteControl	•
Montée en température accélérée	•
Préchauffage	•
Production de vapeur externe	•
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon le pays	•
Rôtissage automatique	•
Cuisson à la vapeur	•
Modes de fonctionnement gril	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte	•
Fonction HydraCook avec cuisson intensive	•
Fonction HydraCook avec rôtissage automatique	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Chaleur tournante Eco	•
Applications spéciales	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Diffusion de vapeur programmable	•
Cuisson indépendante de la quantité	•
Fonctions de minuterie	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•

DGC 7450

Combi-four vapeur

cuisson vapeur, four, rôtissage + mise en réseau, TasteControl, éclairage LED.



Numéro EAN: 4002516610830 / Numéro de matériel: 11790190 /

Ancien Numéro de matériel: 22745012CH

Programmes personnalisés	•
Réglages individuels	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle	•
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Confort d'entretien	
Enceinte en émail avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	•
Générateur de vapeur externe	•
Résistances de sole pour réduire la condensation	•
Programmes d'entretien	•
Programme d'entretien Trempage	•
Programme de séchage de l'enceinte de cuisson	•
Grilles de support amovibles	•
Détartrage automatique	•
Porte CleanGlass	•
Technologie de production de vapeur et d'alimentation en eau	
MonoSteam	•
Puissance du générateur de vapeur en kW	2,20
Volume du réservoir d'eau fraîche en l	1,0
Tuyau d'aspiration pour recueillir l'eau	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage des touches	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Butée de porte	unten
Éclairage de l'enceinte de cuisson	1 LED-Spot
Températures du mode Four classique min. en °C	30
Températures du mode Four classique max. en °C	250
Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C	70
Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C	100
Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595

DGC 7450

Combi-four vapeur

cuisson vapeur, four, rôtissage + mise en réseau, TasteControl, éclairage LED.



Numéro EAN: 4002516610830 / Numéro de matériel: 11790190 /

Ancien Numéro de matériel: 22745012CH

Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	568
Poids en kg	42,0
Puissance de raccordement totale en kW	3,50
Tension en V	400
Fréquence en Hz	50
Nombre de phases	2
Protection par fusible en A	10
Remplacer l'ampoule	Service client

Accessoires fournis

Tôle de cuisson avec PerfectClean	1
Tôle universelle avec PerfectClean	1
Grille de cuisson avec PerfectClean	1
Grilles de support amovibles avec PerfectClean (paire)	1
Plats de cuisson en inox perforés	1
Plats de cuisson en inox non perforés	1
Pastilles de détartrage	2

Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7450

Combi-four vapeur

cuisson vapeur, four, rôtissage + mise en réseau, TasteControl, éclairage LED.

