

PDR 918 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour le plus haut degré de flexibilité.



- Volume du tambour 325.00 l, charge 13.0 kg – 18.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Efficacité énergétique élevée grâce à Air Recycling
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Numéro EAN: 4002516443308 / Numéro de matériel: 11795560 / Ancien Numéro de matériel: 52918002EU

Concept modulaire et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	13,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	18,0
Volume du tambour en l	325,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Charnière de porte, interchangeable	•
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient aux foyers et logements individuels	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie agro-alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
Données de puissance	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	18,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,52
Durée de programme en min.	23
Durée de vie en cycles de séchage	40000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ

PDR 918 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour le plus haut degré de flexibilité.



Numéro EAN: 4002516443308 / Numéro de matériel: 11795560 /

Ancien Numéro de matériel: 52918002EU

Puissance de chauffage électrique en kW	18,00
---	-------

Puissance totale de raccordement en kW	18,60
--	-------

Protection par fusible en A	35
-----------------------------	----

Dimensions et poids du sèche-linge	
---	--

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1400
---	------

Dimension extérieure, largeur nette en mm	906
---	-----

Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1035
--	------

Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1526
---	------

Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
---	------

Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1125
--	------

Poids net en kg	173,5
-----------------	-------

Poids brut en kg	187
------------------	-----

Charge au sol maximale en N/m ²	1967
--	------

Valeurs d'émissions	
----------------------------	--

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	50 dB(A) re 20 µPa
--	--------------------

Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	4,50
--	------

Équipement	
-------------------	--

Inversion du sens de rotation du tambour	•
--	---

Conduit d'air axial	•
---------------------	---

Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
--	---

PerfectDry	•
------------	---

Nervures Softlift	•
-------------------	---

AirRecycling Flex	•
-------------------	---

Boîtier de communication	•
--------------------------	---

Bouton d'arrêt d'urgence	•
--------------------------	---

Accessoires indépendants de l'appareil	•
--	---

Possibilités de raccordement	
-------------------------------------	--

Monnayeur (option)	•
--------------------	---

Interface optique pour l'accès SAV	•
------------------------------------	---

Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
--	---

Sèche-linge Wi-Fi	•
-------------------	---

Boîtier de connexion	•
----------------------	---

Module LAN (option)	•
---------------------	---

Capacités	
------------------	--

Masques respiratoires [nombre]	12
--------------------------------	----

Combinaisons [nombre]	2
-----------------------	---

Vestes de protection [nombre]	3
-------------------------------	---

Couettes synthétiques [nombre]	1
--------------------------------	---

Oreillers synthétiques [nombre]	3
---------------------------------	---

Couettes plumes [nombre]	1
--------------------------	---

Oreillers plumes [nombre]	3
---------------------------	---

Torchons, 22 g [nombre]	295
-------------------------	-----

Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	68
------------------------------------	----

Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	59
------------------------------------	----

Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	108
---	-----

Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	76
---	----

Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	3
---	---

Normes, contrôles, indicateurs	
---------------------------------------	--

CE	•
----	---

VDE	•
-----	---

PDR 918 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique
avec commande M Touch Pro programmable pour le plus haut degré de flexibilité.



Numéro EAN: 4002516443308 / Numéro de matériel: 11795560 /
Ancien Numéro de matériel: 52918002EU

VDE-CEM

Protection contre les projections d'eau IP X4

DEEE

UKCA

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•

•

•

•

•