

## Triflex HX2 Cat & Dog

### Aspirateur balai sans fil

Triflex HX2 Cat&Dog, lumière LED et brosse idéale pour éliminer poils d'animaux



- Jusqu'à 60 minutes d'autonomie\* avec une seule charge
- Avec détection automatique de sol pour un maniement aisé
- Capacité de rétention de poussière de 99,999 %\*\* grâce au filtre HEPA\*\*
- L'aspirateur le plus puissant de Miele\*\*\*
- Design 3 en 1 breveté\*\*\*\* pour un nettoyage polyvalent

\* Convient pour le niveau de puissance 1 sans raccordement de l'électrobrosse Multi Floor XXL

\*\* CEI 62885-4

\*\*\* Performance de nettoyage comparée à un aspirateur traîneau Miele Complete C3 (SGEF3) doté d'une turbobrosse STB 305-3 (aspiration de la poussière des tapis et sols durs présentant des interstices, aspiration des fibres des tapis). Selon CEI62885-2.

\*\*\*\* Brevet : DE 10 2016 105 475 B4

Numéro EAN: 4002516445593 / Numéro de matériel: 11806000 / Ancien Numéro de matériel: 41OML030EU1

<b>Modèle</b>	
Aspirateur balai sans fil	•
Marque de produit	Triflex HX2
Type de produit	SOML0
Couleur d'appareil	Noir obsid.
<b>Nettoyage</b>	
Technologie Vortex	•
Électrobrosse Multi Floor XXL SEB 435 avec BrilliantLight	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Curseur de réglage à trois niveaux
Batterie Li-Ion interchangeable	•
Fonction 3 en 1	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Puissance nominale en W	192
<b>Système de filtration</b>	
ComfortClean	•
Filtre d'évacuation d'air	Filtre HEPA Lifetime
Volume du bac à poussière en l	0,5
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Type de batterie	Li-Ion
Capacité nominale de la batterie en mAh	2500
Volume en dB	77,0
Largeur en mm	260
Hauteur en mm	1297
Poids en kg	3,6
Volt	25,2
Durée de fonctionnement au niveau MIN PowerUnit Solo	60
Durée de fonctionnement au niveau MIN avec accessoire électrique	30
Durée de fonctionnement au niveau MAX avec accessoire électrique	14
Puissance au m <sup>2</sup>	125
Temps de charge en min.	240
<b>Accessoires fournis</b>	
Trois accessoires	support mural intégré
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Suceur à coussins XXL SPD 20	•
Électrobrosse Electro Compact SEB 23	•
Électrobrosse Multi Floor XXL SEB 435 avec BrilliantLight	•
Brosse de nettoyage	Non
Support mural	•
Bloc d'alimentation	•
Carpet Care Tool	•