


PW 6163 [EL WEK MF]

Lave-linge Hygiène, électrique

en version barrière pour maisons retraite, établissements soins et hôpitaux



- Volume du tambour 160 l, charge 16.0 kg
- Dosage des produits liquides et programme de désinfection *
- Meilleure qualité Miele – Hydrogliss et façade inox
- Efficacité grâce à consommation et pic de délestage réduits
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 46 %**, Facteur G400

* Pour que le produit liquide s'écoule parfaitement, le module de dosage du liquide est équipé d'un raccordement supplémentaire à l'eau froide.

** Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Numéro EAN: 4002516446606 / Numéro de matériel: 11812760 /

Ancien Numéro de matériel: 51616308ZER

Concept modulaire et version	
Modèle	Lave-linge barrière
Ligne	Professionnel
Façade	Inox
Rapport de remplissage	1:10
Charge en kg	16,0
Volume du tambour en l	160
Ouverture de porte [L] en mm côté propre	352
Ouverture de porte [H] en mm côté propre	366
Ouverture de porte [L] en mm côté contaminé	352
Ouverture de porte [H] en mm côté contaminé	366
Angle d'ouverture de porte en degrés	153
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss	•
Application	
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux pressings et laveriers	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux hôpitaux	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	9,63
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,13
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	63
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	55
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	48
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	46
Vitesse d'essorage en tr/min	1025
Facteur g	400
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	Profitronic M
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base/groupes cibles	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•

PW 6163 [EL WEK MF]

Lave-linge Hygiène, électrique

en version barrière pour maisons retraite, établissements soins et hôpitaux



Numéro EAN: 4002516446606 / Numéro de matériel: 11812760 /

Ancien Numéro de matériel: 51616308ZER

Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés

•

Programmes pour le Facility Management

•

Programmes pour le nettoyage à sec

•

Programmes pour les artisans

•

Programmes pour les pompiers et les services de secours

•

Programmes pour les haras/centres équestres/écuries

•

Programmes pour les hôpitaux

•

Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness

•

Dosage

Bac à produits

Quatre compartiments

Module de dosage liquide

•

Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]

12

Détection de jauge vide

•

Raccordement électr. standard

Type de chauffage

Électrique

Raccordement électrique

3N AC 400V 50/60HZ

Puissance de chauffe en kW

15,00

Puissance totale de raccordement en kW

18,00

Protection par fusible en A

25

Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre]

2x 1/2" avec raccord 3/4"

Eau chaude [nombre]

1x 1/2" avec raccord 3/4"

Vanne de vidange

DN 70

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm

1718

Dimension extérieure, largeur nette en mm

1153

Dimension extérieure, profondeur nette en mm

1070

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

1800

Dimension extérieure, largeur brute en mm

1310

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

1138

Poids net en kg

630,0

Poids brut en kg

648

Charge au sol maximale en N/m²

7479

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail

70 dB(A) re 20 µPa

Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h

6,50

Équipement

Essorage préalable breveté

•

Traitement des lavettes

•

Contrôle anti-balourd

•

Surveillance de la température

•

2e écran du côté propre

•

Positionnement et arrêt automatiques du tambour

•

Résistance spéciale

•

Capacité de capacité automatique+

•

Débitmètre (option)

•

Boîtier de communication

•


Bouton d'arrêt d'urgence

•

PW 6163 [EL WEK MF]

Lave-linge Hygiène, électrique

en version barrière pour maisons retraite, établissements soins et hôpitaux



Numéro EAN: 4002516446606 / Numéro de matériel: 11812760 /

Ancien Numéro de matériel: 51616308ZER

Accessoires indépendants de l'appareil

•

Efficacité et durabilité

Taux de recyclage en %

95

Possibilités de raccordement

Interface optique pour l'accès SAV

•

Module à interface RS 232 (option)

•

Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie

•

Saisie des données d'exploitation

•

Récupération de l'eau (option)

•

Capacités

Couettes synthétiques [nombre]

2

Oreillers synthétiques [nombre]

4

Couettes plumes [nombre]

2

Oreillers plumes [nombre]

4

Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]

84

Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]

73

Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]

133

Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]

94

Normes, contrôles, indicateurs

CE

•

VDE-CEM

•

VDE

•

Protection contre les projections d'eau IP X4

•

UKCA

•

DEEE

•

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•