


PW 6163 [Dual WEK]

Lave-linge Hygiène, à la vapeur direct/électrique

en version barrière pour maisons retraite, établissements soins et hôpitaux



- Volume du tambour 160 l, charge 16.0 kg
- Diversité de programmes – #Programme de désinfection spécial#<inRef.objid>Z
- Traitement du linge en douceur grâce au #tambour Hydrogliss Miele#<inRef.objid>Z
- Efficace – des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 46 %, Facteur G400

* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.


Numéro EAN: 4002516446972 / Numéro de matériel: 11812850 / Ancien Numéro de matériel: 51616354ZER

Concept modulaire et version	
Modèle	Lave-linge barrière
Ligne	Professionnel
Façade	Gris fer
Rapport de remplissage	1:10
Charge en kg	16,0
Volume du tambour en l	160
Ouverture de porte [L] en mm côté propre	352
Ouverture de porte [H] en mm côté propre	366
Ouverture de porte [L] en mm côté contaminé	352
Ouverture de porte [H] en mm côté contaminé	366
Angle d'ouverture de porte en degrés	153
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss	•
Application	
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux pressings et laveriers	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux hôpitaux	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	9,63
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,13
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	55
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	51
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	48
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	46
Vitesse d'essorage en tr/min	1025
Facteur g	400
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	Profitronic M
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base/groupes cibles	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•

PW 6163 [Dual WEK]

Lave-linge Hygiène, à la vapeur direct/électrique

en version barrière pour maisons retraite, établissements soins et hôpitaux



Numéro EAN: 4002516446972 / Numéro de matériel: 11812850 /

Ancien Numéro de matériel: 51616354ZER

Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés

•

Programmes pour le Facility Management

•

Programmes pour le nettoyage à sec

•

Programmes pour les artisans

•

Programmes pour les pompiers et les services de secours

•

Programmes pour les haras/centres équestres/écuries

•

Programmes pour les hôpitaux

•

Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness

•

Dosage

Bac à produits

Quatre compartiments

Module de dosage liquide (option)

•

Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]

12

Détection de jauge vide

•

Raccordement élect. standard

Type de chauffage

Chauffage double (par vapeur directe/élec.)

Raccordement électrique

3N AC 400V 50/60HZ

Puissance de chauffe en kW

15,00

Puissance de chauffe de la vapeur en kW

29,00

Puissance totale de raccordement en kW

18,00

Protection par fusible en A

25

Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre]

2x 1/2" avec raccord 3/4"

Eau chaude [nombre]

1x 1/2" avec raccord 3/4"

Vanne de vidange

DN 70

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm

1718

Dimension extérieure, largeur nette en mm

1153

Dimension extérieure, profondeur nette en mm

1070

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

1800

Dimension extérieure, largeur brute en mm

1310

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

1138

Poids net en kg

634,5

Poids brut en kg

653

Charge au sol maximale en N/m²

7482

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail

70 dB(A) re 20 µPa

Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h

6,50

Équipement

Essorage préalable breveté

•

Traitement des lavettes

•

Contrôle anti-balourd

•

Surveillance de la température

•

Deux éclairages d'écran sur le côté propre

•

Positionnement et arrêt automatiques du tambour

•

Résistance spéciale

•

Capacité de capacité automatique+

•


Débitmètre (option)

•

PW 6163 [Dual WEK]

Lave-linge Hygiène, à la vapeur direct/électrique

en version barrière pour maisons retraite, établissements soins et hôpitaux



Numéro EAN: 4002516446972 / Numéro de matériel: 11812850 /

Ancien Numéro de matériel: 51616354ZER

Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Interface optique pour l'accès SAV	•
Module à interface RS 232 (option)	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Saisie des données d'exploitation	•
Récupération de l'eau (option)	•
Capacités	
Couettes synthétiques [nombre]	2
Oreillers synthétiques [nombre]	4
Couettes plumes [nombre]	2
Oreillers plumes [nombre]	4
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	84
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	73
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	133
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	94
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•