

PW 6243 [Dual WEK]

Lave-linge Hygiène, à la vapeur direct/électrique

en version barrière pour maisons retraite, établissements soins et hôpitaux



- Volume du tambour 240 l, charge 24.0 kg
- Diversité de programmes – #Programme de désinfection spécial#<inRef.objid>Z
- Traitement du linge en douceur grâce au #tambour Hydrogliss Miele#<inRef.objid>Z
- Efficace – des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 46 %, Facteur G360

\* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Numéro EAN: 4002516446460 / Numéro de matériel: 11812980 /

Ancien Numéro de matériel: 51624354ZER

<b>Concept modulaire et version</b>	
Modèle	Lave-linge barrière
Ligne	Professionnel
Façade	Gris fer
Rapport de remplissage	1:10
Charge en kg	24,0
Volume du tambour en l	240
Ouverture de porte [L] en mm côté propre	352
Ouverture de porte [H] en mm côté propre	593
Ouverture de porte [L] en mm côté contaminé	352
Ouverture de porte [H] en mm côté contaminé	593
Angle d'ouverture de porte en degrés	153
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss	•
<b>Application</b>	
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux hôpitaux	•
<b>Données de puissance</b>	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	10,63
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,09
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	55
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	50
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	50
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	46
Vitesse d'essorage en tr/min	975
Facteur g	360
Heures de fonctionnement testées	30000
<b>Commande</b>	
Type de commande	Profitronic M
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Programmes base/groupes cibles</b>	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•

PW 6243 [Dual WEK]

Lave-linge Hygiène, à la vapeur direct/électrique

en version barrière pour maisons retraite, établissements soins et hôpitaux



Numéro EAN: 4002516446460 / Numéro de matériel: 11812980 /  
Ancien Numéro de matériel: 51624354ZER

Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour le nettoyage à sec	•
Programmes pour les artisans	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les hôpitaux	•
Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness	•
<b>Dosage</b>	
Bac à produits	Quatre compartiments
Module de dosage liquide (option)	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
<b>Raccordement élect. standard</b>	
Type de chauffage	Chauffage double (par vapeur directe/élec.)
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	24,00
Puissance de chauffe de la vapeur en kW	86,00
Puissance totale de raccordement en kW	25,00
Protection par fusible en A	50
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1718
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1384
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1070
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1800
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1570
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1138
Poids net en kg	824,5
Poids brut en kg	843
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	9808
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	71 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	9,00
<b>Équipement</b>	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd	•
Surveillance de la température	•
Deux éclairages d'écran sur le côté propre	•
Positionnement et arrêt automatiques du tambour	•
Résistance spéciale	•
Capacité de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•

PW 6243 [Dual WEK]

Lave-linge Hygiène, à la vapeur direct/électrique

en version barrière pour maisons retraite, établissements soins et hôpitaux



Numéro EAN: 4002516446460 / Numéro de matériel: 11812980 /

Ancien Numéro de matériel: 51624354ZER

Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	95
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Interface optique pour l'accès SAV	•
Module à interface RS 232 (option)	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Saisie des données d'exploitation	•
Récupération de l'eau (option)	•
<b>Capacités</b>	
Couettes synthétiques [nombre]	3
Oreillers synthétiques [nombre]	6
Couettes plumes [nombre]	3
Oreillers plumes [nombre]	6
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	126
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	109
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	200
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	141
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•