Míele

PW 6321 [EL MF WI] Lave-linge, électrique avec module de dosage des liquides et système de pesée intelligent.



- Volume du tambour 320 l, charge 32.0 kg
- Grande variété de programmes Programmes de séchage utilisateur
- Traitement du linge en douceur grâce au #tambour Hydrogliss Miele#<inRef.objid>Z
- Efficace des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal Humidité résiduelle 47 %*, Facteur G447

Numéro EAN: 4002516447481 / Numéro de matériel: 11814070 / Ancien Numéro de matériel: 51632115ZER

Ancien Numero de materiei: 5 1632 1 15ZER	
Concept modulaire et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Professionnel
Façade	Inox
Couleur du bandeau	Inox
Rapport de remplissage	1:10
Charge en kg	32,0
Volume du tambour en l	320
Ouverture de porte [Ø] en mm	430
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements	•
médicalisés	
Convient au Facility Management	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux maires et aux centres equestres Convient aux universités, écoles et crèches	
	•
Convient aux hôpitaux	·
Convient aux clubs de sport	
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	0.00
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	9,00
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,25
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	8,80
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,10
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	288,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	8,00
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	61
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	281,6
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en l'ensommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude	3,20
en kWh	
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	49
Consommation d'eau en I dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	281,6
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	6,20

Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Míele

PW 6321 [EL MF WI] Lave-linge, électrique avec module de dosage des liquides et système de pesée intelligent.



, 1	
Numéro EAN: 4002516447481 / Numéro de matériel: 11814 Ancien Numéro de matériel: 51632115ZER	070 /
Durée du programme ECO en min en raccordement à l'eau froide	47
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	284,8
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	1,60
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	37
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	50
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	47
Vitesse d'essorage en tr/min	1000
Facteur g	447
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	00000
	Profitronic M
Type de commande	
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base/groupes cibles	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour le nettoyage à sec	•
Programmes pour les artisans	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les hôpitaux	•
Programmes pour les clubs de sport	•
Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien- être et fitness	•
Dosage	
Bac à produits	Trois compartiments
Module de dosage liquide	•
Module de dosage liquide (option)	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50-60HZ
Puissance de chauffe en kW	
	30,00
Puissance totale de raccordement en kW	31,00
Protection par fusible en A	63
Raccordement à l'eau/vidange	0 4/0"
Eau froide [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70



PW 6321 [EL MF WI] Lave-linge, électrique avec module de dosage des liquides et système de pesée intelligent.

Numéro EAN: 4002516447481 / Numéro de matériel: 11814070 /

Numéro EAN: 4002516447481 / Numéro de matériel: 118140	070 /
Ancien Numéro de matériel: 51632115ZER	
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1643
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1089
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1280
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1710
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1336
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1530
Poids net en kg	688,0
Poids brut en kg	739
Charge au sol maximale en N/m ²	9520
Valeurs d 'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	73 dB(A) re 20 μPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	4,70
Équipement	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Capacité de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Système de pesage	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	96
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Module à interface RS 232 (option)	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Saisie des données d'exploitation	•
Récupération de l'eau (option)	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	26
Combinaisons [nombre]	6
Vestes de protection [nombre]	9
Combinaisons de protection contre les produits chimiques	- 9
[nombre]	
Couettes synthétiques [nombre]	4
Oreillers synthétiques [nombre]	. 8
Couettes plumes [nombre]	4
Oreillers plumes [nombre]	8
Torchons, 22 g [nombre]	727
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	145
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	267
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	188
Courrentures d'été pour chovaux [pombre]	5

5

Couvertures d'été pour chevaux [nombre]



PW 6321 [EL MF WI] Lave-linge, électrique avec module de dosage des liquides et système de pesée intelligent.



Numéro EAN: 4002516447481 / Numéro de matériel: 11814070 / Ancien Numéro de matériel: 51632115ZER

Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
UKCA	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•