

DAS 2620 EXTA
Hottes à écran plat
à combiner avec un ventilateur externe




- Design classique – panneau inox de 60 cm de large
- Éclairage uniforme grâce à la baguette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Pour un meilleur fonctionnement : accessoires d'aération

Numéro EAN: 4002516495499 / Numéro de matériel: 11862380 /
Ancien Numéro de matériel: 28S2621SD

| | |
|---|----------------------|
| Modèle | |
| Hotte à écran plat | • |
| Construction et design | |
| Couleur | Inox |
| Modes de cuisson | |
| Type d'évacuation d'air | Convertible |
| Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option nécessaire | DUU 151 |
| Filtre à charbon actif en option nécessaire | DKFS 31-P, DKFS 31-R |
| Confort d'utilisation | |
| Commande électronique | • |
| Niveau Booster | 1 |
| Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) | C |
| Consommation d'énergie annuelle en kWh/an | 109,5 |
| Classe d'efficacité dynamique des fluides | C |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Classe pour le degré de saturation des graisses | A |
| Système de filtration | |
| Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches) | 1 |
| Éclairage | |
| LED | • |
| Nombre x watt | 1 x 3,2 W |
| Puissance d'éclairage en Lx | 310 lx |
| Température de couleur en K | 3500 Kelvin |
| Sécurité | |
| Arrêt de sécurité | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Largeur du corps de hotte en mm | 596 |
| Hauteur du corps de hotte en mm | 36 |
| Profondeur du corps de hotte en mm | 273 |
| Distance minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm | 450 |
| Poids net en kg | 10,0 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 1,5 |
| Prise de terre | • |
| Distance minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm | 650 |
| Puissance de raccordement totale en kW | 0,00 |
| Tension en V | 230 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Instructions de montage | |
| Raccord d'évacuation d'air supérieur | • |
| Accessoires fournis | |
| Clapet anti-retour | • |
| Accessoires disponibles en option | |
| Filtre à charbon actif | Nein |

DAS 2620 EXTA
Hottes à écran plat
à combiner avec un ventilateur externe



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620.
Installation drawings