

DAS 2620

Hottes à écran plat

avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



- Design classique – panneau inox de 60 cm de large
- Éclairage uniforme grâce à la baguette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean

Numéro EAN: 4002516462392 / Numéro de matériel: 11862890 / Ancien Numéro de matériel: 28S2620SCH

| | |
|---|----------------------|
| Modèle | |
| Hotte à écran plat | • |
| Construction et design | |
| Couleur | Inox |
| Modes de cuisson | |
| Type d'évacuation d'air | Convertible |
| Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option nécessaire | DUU 151 |
| Filtre à charbon actif en option nécessaire | DKFS 31-P, DKFS 31-R |
| Confort d'utilisation | |
| Commande électronique | • |
| Niveau Booster | 1 |
| Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) | A |
| Consommation d'énergie annuelle en kWh/an | 41,7 |
| Classe d'efficacité dynamique des fluides | A |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Classe pour le degré de saturation des graisses | A |
| Système de filtration | |
| Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches) | 1 |
| Éclairage | |
| LED | • |
| Nombre x watt | 1 x 3,2 W |
| Puissance d'éclairage en Lx | 310 lx |
| Température de couleur en K | 3500 Kelvin |
| Ventilateur | |
| Ventilateur aspirant des deux côtés | • |
| Moteur à courant alternatif (moteur AC) | • |
| Évacuation d'air | |
| Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591 | 195 |
| Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591 | 295 |
| Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591 | 410 |
| Puissance de ventilation Niveau Booster (m ³ /h) | 555 |
| Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 47,0 |
| Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 55,0 |
| Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 61,0 |
| Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 68,0 |
| Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa) | 34,0 |
| Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 41,0 |
| Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 47,0 |
| Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 | 54,0 |

DAS 2620
Hottes à écran plat
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique




Numéro EAN: 4002516462392 / Numéro de matériel: 11862890 /
Ancien Numéro de matériel: 28S2620SCH

| Recyclage d'air | |
|---|------|
| Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591 | 190 |
| Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591 | 290 |
| Puissance de ventilation Niveau Intensif (m ³ /h) selon EN 61591 | 550 |
| Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591 | 415 |
| Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 53,0 |
| Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 74,0 |
| Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 60,0 |
| Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 68,0 |
| Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 46,0 |
| Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 54,0 |
| Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 61,0 |
| Sécurité | |
| Arrêt de sécurité | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Largeur du corps de hotte en mm | 596 |
| Hauteur du corps de hotte en mm | 36 |
| Profondeur du corps de hotte en mm | 273 |
| Distance minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm | 450 |
| Poids net en kg | 12,0 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 1,7 |
| Prise de terre | • |
| Distance minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm | 650 |
| Puissance de raccordement totale en kW | 0,20 |
| Tension en V | 230 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Instructions de montage | |
| Raccord d'évacuation d'air supérieur | • |
| Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm | 150 |
| Accessoires fournis | |
| Clapet anti-retour | • |
| Accessoires disponibles en option | |
| Filtre à charbon actif | Nein |

DAS 2620

Hottes à écran plat

avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620.
Installation drawings