

DAS 4620

Hottes à écran plat

avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



- Design classique – panneau inox de 60 cm de large
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Éclairage uniforme grâce à la baguette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean

Numéro EAN: 4002516495987 / Numéro de matériel: 11862920 / Ancien Numéro de matériel: 28S4620SCH

| | |
|---|----------------------|
| Modèle | |
| Hotte à écran plat | • |
| Construction et design | |
| Couleur | Inox |
| Modes de cuisson | |
| Type d'évacuation d'air | Convertible |
| Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option nécessaire | DUU 151 |
| Filtre à charbon actif en option nécessaire | DKFS 31-P, DKFS 31-R |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Fonction automatique Con@ctivity | • |
| Commande électronique | • |
| EasySwitch | • |
| Durée arrêt différé 5/15 min. | • |
| Désactivation programmable du niveau Booster | • |
| Indicateur de saturation du filtre à graisses | • |
| Saturation du filtre à graisses programmable | • |
| Saturation du filtre à charbon actif programmable | • |
| Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) | A+++ |
| Moteur ECO | • |
| Système Gestion de puissance | • |
| Consommation d'énergie annuelle en kWh/an | 23,1 |
| Classe d'efficacité dynamique des fluides | A |
| Classe d'efficacité lumineuse | A |
| Classe pour le degré de saturation des graisses | A |
| Système de filtration | |
| Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches) | 1 |
| Éclairage | |
| LED | • |
| Nombre x watt | 1 x 3 W |
| Puissance d'éclairage en Lx | 330 lx |
| Température de couleur en K | 3500 Kelvin |
| Variateur de luminosité | • |
| Ventilateur | |
| Ventilateur aspirant des deux côtés | • |
| Moteur à courant continu (moteur DC) | • |
| Évacuation d'air | |
| Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591 | 180 |
| Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591 | 280 |
| Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591 | 400 |
| Puissance de ventilation Niveau Booster (m ³ /h) | 600 |
| Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 38,0 |
| Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 48,0 |
| Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 56,0 |

DAS 4620
Hottes à écran plat
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



Numéro EAN: 4002516495987 / Numéro de matériel: 11862920 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4620SCH

| | |
|--|------|
| Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 66,0 |
|--|------|

| | |
|--|------|
| Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20μPa) | 25,0 |
|--|------|

| | |
|--|------|
| Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 34,0 |
|--|------|

| | |
|--|------|
| Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 42,0 |
|--|------|

| | |
|--|------|
| Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 53,0 |
|--|------|

Recyclage d'air

| | |
|---|-----|
| Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 | 165 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 | 265 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| Puissance de ventilation Niveau Intensif (m³/h) selon EN 61591 | 585 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 | 380 |
|---|-----|

| | |
|--|------|
| Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 43,0 |
|--|------|

| | |
|---|------|
| Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 72,0 |
|---|------|

| | |
|--|------|
| Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 53,0 |
|--|------|

| | |
|--|------|
| Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 | 62,0 |
|--|------|

| | |
|--|------|
| Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 29,0 |
|--|------|

| | |
|--|------|
| Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 40,0 |
|--|------|

| | |
|--|------|
| Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 48,0 |
|--|------|

| | |
|---|------|
| Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 | 59,0 |
|---|------|

Sécurité

| | |
|-------------------|---|
| Arrêt de sécurité | • |
|-------------------|---|

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|-----|
| Largeur du corps de hotte en mm | 596 |
|---------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|----|
| Hauteur du corps de hotte en mm | 36 |
|---------------------------------|----|

| | |
|------------------------------------|-----|
| Profondeur du corps de hotte en mm | 273 |
|------------------------------------|-----|

| | |
|--|-----|
| Distance minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm | 450 |
|--|-----|

| | |
|-----------------|------|
| Poids net en kg | 12,0 |
|-----------------|------|

| | |
|--|-----|
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 1,7 |
|--|-----|

| | |
|----------------|---|
| Prise de terre | • |
|----------------|---|

| | |
|---|-----|
| Distance minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm | 650 |
|---|-----|

| | |
|--|------|
| Puissance de raccordement totale en kW | 0,09 |
|--|------|

| | |
|--------------|-----|
| Tension en V | 230 |
|--------------|-----|

| | |
|-----------------------------|----|
| Protection par fusible en A | 10 |
|-----------------------------|----|

| | |
|------------------|---|
| Nombre de phases | 1 |
|------------------|---|

| | |
|-----------------|----|
| Fréquence en Hz | 50 |
|-----------------|----|

Instructions de montage

| | |
|--------------------------------------|---|
| Raccord d'évacuation d'air supérieur | • |
|--------------------------------------|---|

| | |
|--|-----|
| Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm | 150 |
|--|-----|

DAS 4620
Hottes à écran plat
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique




Numéro EAN: 4002516495987 / Numéro de matériel: 11862920 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4620SCH

| Accessoires fournis | |
|--|------|
| Clapet anti-retour | • |
| Accessoires disponibles en option | |
| Filtre à charbon actif | Nein |

DAS 4620

Hottes à écran plat

avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620.
Installation drawings