


DAS 4640

Hottes à écran plat

pour montage dans des meubles hauts étroits avec commande EasySwitch



- Se combine parfaitement avec les plans de cuisson Con@ctivity
- Design épuré : panneau en verre transparent de 60 cm de large
- Éclairage uniforme grâce à la baguette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean


Numéro EAN: 4002516496328 / Numéro de matériel: 11862960 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4640TCH

Modèle	
Hotte à écran plat	•
Construction et design	
Couleur	verre/transpar.
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option nécessaire	DUU 151
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKF 31-P, DKF 31-R
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
EasySwitch	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Niveau Booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	27,4
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
Système de filtration	
Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches)	2
Éclairage	
LED	•
Nombre x watt	1 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	300 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	180
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	270
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	380
Puissance de ventilation Niveau Booster (m ³ /h)	600
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	37,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0

DAS 4640

Hottes à écran plat

pour montage dans des meubles hauts étroits avec commande EasySwitch



Numéro EAN: 4002516496328 / Numéro de matériel: 11862960 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4640TCH

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	52,0
--	------

Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64,0
--	------

Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20μPa)	23,0
--	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	31,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	39,0
--	------

Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	50,0
--	------

Recyclage d'air

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	160
---	-----

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	260
---	-----

Puissance de ventilation Niveau Intensif (m³/h) selon EN 61591	580
--	-----

Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	405
---	-----

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	41,0
--	------

Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	70,0
---	------

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	50,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	61,0
--	------

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	27,0
--	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	37,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	48,0
--	------

Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	57,0
---	------

Sécurité

Arrêt de sécurité	•
-------------------	---

Verre trempé de sécurité (ESG)	•
--------------------------------	---

Caractéristiques techniques

Largeur du corps de hotte en mm	561
---------------------------------	-----

Hauteur du corps de hotte en mm	68
---------------------------------	----

Profondeur du corps de hotte en mm	307
------------------------------------	-----

Distance minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450
--	-----

Poids net en kg	12,0
-----------------	------

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,7
--	-----

Prise de terre	•
----------------	---

Puissance de raccordement totale en kW	0,08
--	------

Tension en V	230
--------------	-----

Protection par fusible en A	10
-----------------------------	----

Nombre de phases	1
------------------	---

Fréquence en Hz	50
-----------------	----

Instructions de montage


Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
--------------------------------------	---

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
--	---

DAS 4640

Hottes à écran plat

pour montage dans des meubles hauts étroits avec commande EasySwitch



Numéro EAN: 4002516496328 / Numéro de matériel: 11862960 /

Ancien Numéro de matériel: 28S4640TCH

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150

Gabarit de montage •

Accessoires fournis

Clapet anti-retour •

Accessoires disponibles en option


Filtre à charbon actif

Nein

DAS 4640

Hottes à écran plat

pour montage dans des meubles hauts étroits avec commande EasySwitch



DAS4640, Installation drawings