

DAS 4930
Hottes à écran plat
avec commande intuitive SmartControl



- Design élégant – bandeau de couleur noir obsidienne 90 cm de large
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Éclairage uniforme grâce à la baguette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean

Numéro EAN: 4002516496250 / Numéro de matériel: 11863030 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4930BCH

Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
Modèle	
Hotte à écran plat	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option nécessaire	DUU 151
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Couleur	Noir obsid.
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
SmartControl	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Saturation du filtre à charbon actif programmable	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	23,4
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Système de filtration	
Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches)	1
Éclairage	
LED	•
Nombre x watt	1 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	300 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	180
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	280
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	400
Puissance de ventilation Niveau Booster (m ³ /h)	600
Puissance de ventilation niveau Booster 2 (m ³ /h)	720
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	37,0

DAS 4930
Hottes à écran plat
avec commande intuitive SmartControl



Numéro EAN: 4002516496250 / Numéro de matériel: 11863030 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4930BCH

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	66,0
Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	70,0
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20μPa)	24,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	33,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	41,0
Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	52,0
Pression acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	56,0
Recyclage d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	165
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	265
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	380
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h) selon norme EN 61591	585
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m ³ /h) selon norme EN 61591	695
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	43,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	61,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	73,0
Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	77,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	29,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	39,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	48,0
Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	59,0
Pression acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	63,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Verre trempé de sécurité (ESG)	•
Caractéristiques techniques	
Largeur du corps de hotte en mm	896
Hauteur du corps de hotte en mm	36
Profondeur du corps de hotte en mm	273
Distance minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450

DAS 4930
Hottes à écran plat
avec commande intuitive SmartControl



Numéro EAN: 4002516496250 / Numéro de matériel: 11863030 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4930BCH

Distance minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz 650
(puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm

Poids net en kg 14,0

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,7

Prise de terre •

Puissance de raccordement totale en kW 0,16

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 1

Fréquence en Hz 50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur •

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150



Accessoires fournis

Clapet anti-retour •

Accessoires disponibles en option

Filtre à charbon actif Nein

DAS 4930
Hottes à écran plat
avec commande intuitive SmartControl



DAS4930, DAS4931, Installation drawings