

DAS 4940

Hottes à écran plat

pour montage dans des meubles hauts étroits avec commande EasySwitch



- Se combine parfaitement avec les plans de cuisson Con@ctivity
- Design épuré – panneau en verre transparent de 90 cm de large
- Éclairage uniforme grâce à la baguette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean

Numéro EAN: 4002516496397 / Numéro de matériel: 11863040 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4940TCH

Modèle	
Hotte à écran plat	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option nécessaire	DUU 151
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKF 31-P, DKF 31-R
Design	
Couleur	verre/transpar.
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
EasySwitch	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Saturation du filtre à charbon actif programmable	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	24,8
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
Système de filtration	
Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches)	2
Éclairage	
LED	•
Nombre x watt	1 x 3 W
Puissance d'éclairage en lx	285 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	200
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	290
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	400
Puissance de ventilation Niveau Booster (m ³ /h)	625
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	36,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	44,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	51,0

DAS 4940

Hottes à écran plat

pour montage dans des meubles hauts étroits avec commande EasySwitch



Numéro EAN: 4002516496397 / Numéro de matériel: 11863040 / Ancien Numéro de matériel: 28S4940TCH

Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	62,0
--	------

Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20μPa)	22,0
--	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	30,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	38,0
--	------

Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	48,0
--	------

Recyclage d'air

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	175
---	-----

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	270
---	-----

Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	425
---	-----

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591	610
--	-----

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	41,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	50,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	61,0
--	------

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	70,0
---	------

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	28,0
--	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	36,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	47,0
--	------

Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	56,0
---	------

Sécurité

Arrêt de sécurité	•
-------------------	---

Verre trempé de sécurité (ESG)	•
--------------------------------	---

Caractéristiques techniques

Largeur du corps de hotte en mm	861
---------------------------------	-----

Hauteur du corps de hotte en mm	68
---------------------------------	----

Profondeur du corps de hotte en mm	307
------------------------------------	-----

Distance minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450
--	-----

Poids net en kg	15,0
-----------------	------

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,7
--	-----

Prise de terre	•
----------------	---

Puissance de raccordement totale en kW	0,08
--	------

Tension en V	230
--------------	-----

Protection par fusible en A	10
-----------------------------	----

Nombre de phases	1
------------------	---

Fréquence en Hz	50
-----------------	----

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
--------------------------------------	---

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
--	---

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
--	-----

Gabarit de montage	•
--------------------	---

DAS 4940

Hottes à écran plat

pour montage dans des meubles hauts étroits avec commande EasySwitch





Numéro EAN: 4002516496397 / Numéro de matériel: 11863040 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4940TCH

Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•
Accessoires disponibles en option	
Filtre à charbon actif	Nein

DAS 4940

Hottes à écran plat

pour montage dans des meubles hauts étroits avec commande EasySwitch



DAS4940, Installation drawings