

DA 9298 W Screen blbo

Hotte murale

Avec façade en verre Blackboard exclusive et commande SmartControl intuitive



- Forme rectiligne de 880 mm de largeur et profondeur min. 256 mm
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Panneau frontal dépliant – pour une aspiration optimale
- Éclairage uniforme grâce à la baguette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux

Numéro EAN: 4002516529347 / Numéro de matériel: 11864240 / Ancien Numéro de matériel: 28929870CH

<b>Modèle</b>	
Hotte aspirante murale	•
<b>Construction et design</b>	
Couleur	Blackboard
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option nécessaire	Filtre à charbon DKF 29
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster)	3
Commande tactile	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Saturation du filtre à charbon actif programmable	•
Ensemble silencieux	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	21,3
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	C
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches)	3
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x watt	1 x 3,0 W
Puissance d'éclairage en Lx	350 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	210
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	300
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	415
Puissance de ventilation Niveau Booster (m <sup>3</sup> /h)	650
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	38,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	46,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0

DA 9298 W Screen blbo

Hotte murale

Avec façade en verre Blackboard exclusive et commande SmartControl intuitive



Numéro EAN: 4002516529347 / Numéro de matériel: 11864240 /  
Ancien Numéro de matériel: 28929870CH

Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	63,0
--	------

Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20μPa)	23,0
--	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	31,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	38,0
--	------

Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	48,0
--	------

#### Recyclage d'air

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	175
---	-----

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	270
---	-----

Puissance de ventilation Niveau Intensif (m³/h) selon EN 61591	620
--	-----

Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	420
---	-----

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	40,0
--	------

Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	68,0
---	------

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	49,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	59,0
--	------

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	26,0
--	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	34,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	44,0
--	------

Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	54,0
---	------

#### Sécurité

Arrêt de sécurité	•
-------------------	---

Verre trempé de sécurité (ESG)	•
--------------------------------	---

#### Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	500
---	-----

Hauteur totale de hotte à recyclage d'air ou externe en mm	500
--	-----

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	500
--	-----

Largeur du corps de hotte en mm	880
---------------------------------	-----

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	500
--	-----

Hauteur du corps de hotte en mm	500
---------------------------------	-----

Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	500
--	-----

Profondeur du corps de hotte en mm	260
------------------------------------	-----

Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	500
--	-----

Distance minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450
--	-----

Poids net en kg	20,0
-----------------	------

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
--	-----

Prise de terre	•
----------------	---

Distance minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
---	-----

DA 9298 W Screen blbo

Hotte murale

Avec façade en verre Blackboard exclusive et commande SmartControl intuitive



Numéro EAN: 4002516529347 / Numéro de matériel: 11864240 /

Ancien Numéro de matériel: 28929870CH

Puissance de raccordement totale en kW	0,23
--	------

Tension en V	230
--------------	-----

Protection par fusible en A	10
-----------------------------	----

Nombre de phases	1
------------------	---

Fréquence en Hz	50
-----------------	----

#### Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
--------------------------------------	---

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
--	---

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
--	-----

#### Accessoires fournis

Manchon de déviation pour recyclage	•
-------------------------------------	---

Clapet anti-retour	•
--------------------	---

#### Accessoires disponibles en option


Filtre à charbon actif	DKF 29 Kohlefilter
------------------------	--------------------

Filtre à charbon actif régénérable	DKF 29-R Kohlefilter
------------------------------------	----------------------

DA 9298 W Screen blbo

Hotte murale

Avec façade en verre Blackboard exclusive et commande SmartControl intuitive



DA9298W, DA9299W Screen Reference, Installation drawings