

APRI 315

Paraffine spéciale repasseuses
pour un entretien optimal de la presse.



- Utilisable avec une toile de paraffinage
- Contenu : 0,400 kg
- Le paraffinage est nécessaire pour la longévité de la repasseuse
- Qualité de finition optimale grâce au paraffinage régulier

Numéro EAN: 4002516505068 / Numéro de matériel: 11901000 /

Ancien Numéro de matériel: 59530315EU

Famille produit	
Repasseuses	•
Famille d'appareils/accessoires	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
PRI 318	•
PRI 418	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
D 500-1750	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
Catégorie de produit	
Entretien de la presse à repasser	•
Caractéristiques du produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Cire
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	90
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	210
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	205
Dimension extérieure, largeur brute en mm	85
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	85
Poids net [kg]	0,50
Poids brut en kg	0,50