

APWM 074

Kit de montage adaptateur de dosage

pour raccord. direct des pompes de dosage, ø 9 mm, quant. rempli. jusqu'à 9 kg.



- Convient aux tuyaux de 9 mm de diamètre
- Pour lave-linge Benchmark 9 kg
- Pour quatre raccords de dosage

Numéro EAN: 4002516589938 / Numéro de matériel: 11902710 /
Ancien Numéro de matériel: 59510074EU

Famille produit	
Lave-linge	•
Famille d'appareils/accessoires	
PWM 509	•
PWM 909	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	100
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids net [kg]	0,08
Poids brut en kg	0,09