


APWM 040

Socle de pesage, hauteur 30 cm

pour adapter automatiquement les ressources requises en cas de charge variable.



- Spécialement conçu pour les appareils Performance Plus
- Économies significatives sur les consommations d'eau et d'énergie

Numéro EAN: 4002516486312 / Numéro de matériel: 11918120 /
Ancien Numéro de matériel: 59510040EU

| | |
|--|--------------------------------------|
| Appartenance du produit | |
| Lave-linge | • |
| Famille produits/accessoires | |
| PWM 912 | • |
| Catégorie de produit | |
| Socle de pesage | • |
| Caractéristiques du produit | |
| Raccordement électrique | OHNE |
| Matériau | Inox, Tôle d'acier galv., pulvérisée |
| Couleur | Inox, Gris fer |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 335 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 795 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 827 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 517 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 1090 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 1130 |
| Poids net [kg] | 59,00 |
| Poids brut en kg | 82,00 |