

## PWM 909 [EL DP DD]

Lave-linge professionnels, électriques, avec pompe de vidange et bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



- Volume du tambour 80 l, charge 9.0 kg
- 18 % de consommation d'eau en moins, 45 % de consommation d'énergie en moins\*
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 44 %\*\*, Facteur G518
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

\* Fondé sur le programme couleur à 60° avec raccordement à l'eau chaude, par rapport au modèle précédent.

\*\* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Numéro EAN: 4002516488170 / Numéro de matériel: 11923470 / Ancien Numéro de matériel: 51909004EU

Concept modulaire et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Couleur du bandeau	Inox
Charge maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	9,0
Rapport de remplissage	1:9
Charge en kg	9,0
Volume du tambour en l	80
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Moteur synchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient aux foyers et logements individuels	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie agro-alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	6,30
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,13
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	6,60
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,03
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	56,2

## PWM 909 [EL DP DD]

Lave-linge professionnels, électriques, avec pompe de vidange et bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



Numéro EAN: 4002516488170 / Numéro de matériel: 11923470 / Ancien Numéro de matériel: 51909004EU

Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	1,20
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	49
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	59,3
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,23
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	45
Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	49,7
Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	0,82
Durée du programme ECO en min en raccordement à l'eau froide	34
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	52,0
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,14
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	32
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	47
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	44
Vitesse d'essorage en tr/min	1300
Facteur g	518
Heures de fonctionnement testées	30000
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Pro Plus
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Programmes base/groupes cibles</b>	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour les laveries	•
Programmes pour les foyers et les logements individuels	•
Programmes pour le nettoyage à sec	•
Programmes pour les laveries et les pressings	•
Programmes pour les artisans	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les universités, les crèches et les écoles	•
Programmes pour les hôpitaux	•
Programmes pour la restauration rapide	•
Programmes pour les campings	•
Programmes pour les clubs de sport	•

## PWM 909 [EL DP DD]

Lave-linge professionnels, électriques, avec pompe de vidange et bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.

Numéro EAN: 4002516488170 / Numéro de matériel: 11923470 /

Ancien Numéro de matériel: 51909004EU

Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness

•

Programmes pour les particuliers

•

Programmes pour les cabinets médicaux et les cabinets dentaires

•

### Dosage

Bac à produits

Trois compartiments

Adapteur de dosage flexible (option)

•

Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]

6

Détection de jauge vide

•

### Raccordement électr. standard

Type de chauffage

Électrique

Raccordement électrique

3N AC 400V 50HZ

Puissance de chauffe en kW

7,95

Puissance totale de raccordement en kW

8,20

Protection par fusible en A

16

### Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre]

1x 1/2" avec raccord 3/4"

Eau chaude [nombre]

1x 1/2" avec raccord 3/4"

Eau recyclée (option) [nombre]

1 x 1/2" avec raccord 3/4"

Pompe de vidange

DN 22

### Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm

1020

Dimension extérieure, largeur nette en mm

700

Dimension extérieure, profondeur nette en mm

718

Dimension extérieure, hauteur brute en mm

1214

Dimension extérieure, largeur brute en mm

750

Dimension extérieure, profondeur brute en mm

817

Poids net en kg

140,0

Poids brut en kg

152

Charge au sol maximale en N/m<sup>2</sup>

2421

### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail

65 dB(A) re 20 µPa

Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h

2,30

### Équipement

Essorage préalable breveté

•

Traitement des lavettes

•

Contrôle anti-balourd tridimensionnel

•

Rinçage désinfectant

•

EcoSpeed

•

Surveillance de la température

•

Résistance spéciale

•

Capacité de capacité automatique+

•

Débitmètre

•

Ajouter du linge

•

Sélection de programme via cadre couleur

•

Accessoires indépendants de l'appareil

•

### Efficacité et durabilité

Taux de recyclage en %

95

## PWM 909 [EL DP DD]

Lave-linge professionnels, électriques, avec pompe de vidange et bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



Numéro EAN: 4002516488170 / Numéro de matériel: 11923470 /  
Ancien Numéro de matériel: 51909004EU

<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
<b>Capacités</b>	
Masques respiratoires [nombre]	13
Casques de protection [nombre]	2
Combinaisons [nombre]	1
Vestes de protection [nombre]	2
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	2
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	2
Torchons, 22 g [nombre]	204
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	42
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	33
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	66
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	43
Serpillères, Office, 100 g [nombre]	55
Serpillères, Stairway, 150 g [nombre]	35
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	2
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•