

APRI 320

Kit de nettoyage Presse

avec toile de paraffinage et paraffine pour un résultat optimal.



- Permet de nettoyer la presse pour la longévité la repasseuse
- Pour des finitions optimales à la brillance veloutée
- Garniture et entraînement du cylindre protégés : plus puissante
- L'entretien régulier de la presse réduit les frais induits

Numéro EAN: 4002516505211 / Numéro de matériel: 11923870 /
Ancien Numéro de matériel: 59530320EU

Appartenance du produit	
Repasseuses	•
Famille produits/accessoires	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
PRI 318	•
PRI 418	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
D 500-1750	•
Catégorie de produit	
Entretien de la presse à repasser	•
Caractéristiques du produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Coton, Cire
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	280
Dimension extérieure, largeur nette en mm	92
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	314
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	290
Dimension extérieure, largeur brute en mm	102
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	324
Poids net [kg]	1,56
Poids brut en kg	1,74