

## PDR 510 ROP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique  
ac commande humidité résiduelle M Select ROP pr résultats de séchage parfaits.



- Volume du tambour 180.00 l, charge 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry

Numéro EAN: 4002516491835 / Numéro de matériel: 11924260 /  
Ancien Numéro de matériel: 52510001EU

<b>Concept modulaire et version</b>	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance
Façade	Gris fer
Couleur du bandeau	Inox
Charge en kg	10,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	10,0
Rapport de remplissage	1:18
Volume du tambour en l	180,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	440
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	Oui
<b>Application</b>	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient aux laveries	•
Convient aux foyers et logements individuels	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
<b>Données de puissance</b>	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	7,40
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,51
Durée de programme en min.	36
<b>Commande</b>	
Type de commande	Benchmark M Select
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	7,94
Puissance totale de raccordement en kW	8,20
Protection par fusible en A	16
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1020
Dimension extérieure, largeur nette en mm	700
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	763

## PDR 510 ROP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique  
ac commande humidité résiduelle M Select ROP pr résultats de séchage parfaits.



Numéro EAN: 4002516491835 / Numéro de matériel: 11924260 /  
Ancien Numéro de matériel: 52510001EU

Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1215
Dimension extérieure, largeur brute en mm	760
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	72,0
Poids brut en kg	80
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	853
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	50 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,90
<b>Équipement</b>	
Inversion du sens de rotation du tambour	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat	•
Boîtier de communication	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•