

PDR 910 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour le plus haut degré de flexibilité.



- Volume du tambour 180.00 l, charge 18 (8.0) lb (kg) – 10.0 kg
- Traitement tout en douceur du linge – tambour Hydrogliss
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele

Numéro EAN: 4002516491866 / Numéro de matériel: 11924420 / Ancien Numéro de matériel: 52910002EU

Concept modulaire et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Gris fer
Couleur du bandeau	Inox
Charge en kg	10,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	10,0
Rapport de remplissage	1:18
Volume du tambour en l	180,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	440
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient aux foyers et logements individuels	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie agro-alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
Données de puissance	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	7,40
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,51
Durée de programme en min.	36
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•

PDR 910 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour le plus haut degré de flexibilité.



Numéro EAN: 4002516491866 / Numéro de matériel: 11924420 / Ancien Numéro de matériel: 52910002EU

Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	7,94
Puissance totale de raccordement en kW	8,20
Protection par fusible en A	16
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1020
Dimension extérieure, largeur nette en mm	700
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	763
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1215
Dimension extérieure, largeur brute en mm	760
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	72,0
Poids brut en kg	80
Charge au sol maximale en N/m ²	853
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	50 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,90
Équipement	
Inversion du sens de rotation du tambour	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat	•
Boîtier de communication	•
Éclairage du tambour	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	4
Combinaisons [nombre]	1
Vestes de protection [nombre]	2
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	2
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	2
Torchons, 22 g [nombre]	182
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	42
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	36
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	66
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	47
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	2

PDR 910 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique
avec commande M Touch Pro programmable pour le plus haut degré de flexibilité.