

APWM 065

Débitmètre à hélice

pour déterminer le volume d'eau exact à l'entrée.



Numéro EAN: 4002516502180 / Numéro de matériel: 11935030 /
Ancien Numéro de matériel: 59510065D

Famille produit	
Lave-linge	•
Famille d'appareils/accessoires	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6243	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Catégorie de produit	
Débitmètre à hélice	•
Caractéristiques du produit	
Raccordement électrique	OHNE
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	100
Dimension extérieure, largeur nette en mm	120
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	60
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	120
Dimension extérieure, largeur brute en mm	150
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	85
Poids net [kg]	0,60
Poids brut en kg	0,70