

KS 4887 DD

Réfrigérateur à pose libre

avec PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 et Click2open pour un max. de confort.



- Frais 5x plus longtemps avec l'humid. active PerfectFresh Active
- Éclairage des clayettes réglable individ. avec FlexiLight 2.0
- Ouverture sans effort, même sans poignée, grâce à Click2open
- Répart. homogène de temp. dans tout l'espace réfrigéré – DynaCool
- Réglage en hauteur individuel des balconnets de contreporte

Numéro EAN: 4002516515913 / Numéro de matériel: 11949670 / Ancien Numéro de matériel: 36488740EU1

Catégorie d'appareil	
Réfrigérateur	•
Modèle	
Appareil à pose libre	•
Butée de porte	droite
Charnière de porte interchangeable	•
Convient pour agencement Side-by-Side	•
Design	
Couleur de boîtier	Argent
Couleur de la façade	Inox CleanSteel
Éclairage zone de réfrigération	FlexiLight 2,0
Éclairage ventilateur	•
Éclairage du système de réfrigération	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système de réfrigération	PerfectFresh Active
Réglage précis de la contre-porte	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
Enceinte XL	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Dispositif d'aide à l'ouverture de porte	Click2open
Commande	
Concept de commande	FreshTouch
Réglage au degré près	Température de réfrigération
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperFroid	•
Nombre de zones de température	2
Mode Shabbat	•
Mode Fête	•
Mode Vacances	•
Appareil/zone de froid	
Nombre de clayettes	5
dont divisibles (FlexiBoard)	1
dont éclairées	3
Porte-bouteilles en métal chromé	•
Nombre de tiroirs de refroidissement	3
Paroi sèche	CleanSteel Inox antitrace
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	2
Balconnet de contreporte pour bouteilles	2
Balconnets de contreporte	4
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A – G)	D
Consommation d'énergie par an en kWh	134,00
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,36
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•

KS 4887 DD

Réfrigérateur à pose libre

avec PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 et Click2open pour un max. de confort.



Numéro EAN: 4002516515913 / Numéro de matériel: 11949670 /
Ancien Numéro de matériel: 36488740EU1

Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•

Caractéristiques techniques

Largeur de l'appareil en mm	600
Hauteur de l'appareil en mm	1855
Profondeur de l'appareil en mm	675
Poids en kg	76,8
Classe climatique	SN-T
Zone de réfrigération en l	387
dont zone PerfectFresh en l	141
Volume total utile en l	386
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	34
Consommation électrique en milliampères (mA)	1200
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente


Accessoires fournis

Balconnet à œufs	•
Boîte de rangement PerfectFresh	•


KS 4887 DD

Réfrigérateur à pose libre


avec PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 et Click2open pour un max. de confort.




K4373ED, KS4383ED, KS4383 C ED, KS4783 bb Blackboard, KS4887DD, installation (footnote*) (installation drawings)




FN4872D, FN4874C, KS4887DD, installation sketch (footnote*) (installation drawings)




KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, top view (footnote*) (installation drawings)




KS4887DD, FNS4882D, top view, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)




KS4383ED, KS4887DD, FNS4382D, FNS4382E, FNS4882D, installation sketch, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, installation sketch (*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, top view (*footnote)