

PFD 400 [WB SPEED]

Lave-vaisselle à pose libre à eau renouvelée

avec paniers pour établissements de restauration, écoles et boulangeries.



- Performance de nettoyage max.* : 285 assiettes/h
- Rinçage flexible des 2 paniers plastique ou rilsanés par charge
- Grand confort d'utilisation avec écran tactile – M Touch Basic
- Le bon programme – des solutions adaptées au type de vaisselle
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Numéro EAN: 4002516575481 / Numéro de matériel: 12065020 / Ancien Numéro de matériel: 61040001DAC

Modèle et version	
Construction	Lave-vaisselle à pose libre, chargement frontal
Modèle	Speed
Système de lavage	Machine à chargement frontal à eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Blanc lotus
Couvercle	Blanc lotus
Parois latérales	Blanc lotus
Utilisation	
Convient à la restauration/aux bars	•
Convient à l'hôtellerie	•
Convient aux maisons d'hôtes	•
Convient à la restauration collective	•
Convient aux bureaux et aux agences	•
Convient aux clubs de sport	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène testée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	390
Durée minimale de programme en min.	8
Température de rinçage maximale en °C	70
Performance de nettoyage assiettes/h	285
Performance de nettoyage paniers/h	15
Possibilité de laver les paniers en matière plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	28000
Miele Move	
Interconnectivité avec Miele MOVE	•
Affichage du statut et des informations de l'appareil	•
Réception des notifications Push	•
Désignation individuelle de l'appareil	•
Configuration du site	•
Commande supplémentaire de produits de consommation	•
Gestion des anomalies	•
Saisie des données d'exploitation	•
Fonction Self Help	•
Installation des mises à jour du logiciel et à distance	•
Commande	
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes [nombre]	9
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Utilisation toutes langues	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	8,50
Puissance totale de raccordement en kW	8,90
Protection par fusible en A	16

PFD 400 [WB SPEED]

Lave-vaisselle à pose libre à eau renouvelée

avec paniers pour établissements de restauration, écoles et boulangeries.



Numéro EAN: 4002516575481 / Numéro de matériel: 12065020 /
Ancien Numéro de matériel: 61040001DAC

Prise CEE	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,90
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	3,00
Puissance totale de raccordement en kW	3,40
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,40-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	10,70
Système anti-fuites	Système Waterproof
Consommation d'eau par rinçage en l	17,50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	170
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	820
Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm	835
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	598
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	920
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	740
Espace de lavage utile, hauteur en mm	559
Espace de lavage utile, largeur en mm	536
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	474
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	516
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	216
Largeur de niche nécessaire en mm	600
Poids net [kg]	75
Poids brut en kg	85
Charge au sol maximale en N	1200
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	59,0
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,44
Programmes	
Universel	•
Court	•
Hygiène	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Verres à bière	•
Matières plastiques	•

PFD 400 [WB SPEED]

Lave-vaisselle à pose libre à eau renouvelée

avec paniers pour établissements de restauration, écoles et boulangeries.



Numéro EAN: 4002516575481 / Numéro de matériel: 12065020 /

Ancien Numéro de matériel: 61040001DAC

Économique/Eco	•
Intensif Plus	•
Régénération	•
Vidange	•
Conception des paniers	
2 x complément E 816 pour les assiettes	•
1 x panier supérieur APFD 215	•
1 x panier inférieur APFD 220 pour les compléments	•
2 x complément APFD 420 pour les couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Compatible avec le casier à bouteilles APFD 210	•
Équipement	
Séchage	sans
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Réservoir de sel dans la porte	•
Perfect GlassCare	•
Temps de maintien en température réglable	•
Température de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
Système de filtration très efficace	•
Module Wi-Fi	•
Large gamme d'accessoires (option)	•
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour détergent liquide ou produit de rinçage	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
Protection contre les projections d'eau IPX1	•
Antiparasitage CEM	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•