

## PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]

Lave-vaisselle à pose libre à eau renouvelée

avec paniers pour établissements hôteliers, les restaurants et les traiteurs.



- Performance de nettoyage max.\* : 456 assiettes/h ou 24 paniers/h
- Manipulation simple et sûre grâce à AutoDos
- Rinçage flexible des 2 paniers plastique ou rilsanés par charge
- Le bon programme – des solutions adaptées au type de vaisselle
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée

\* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Numéro EAN: 4002516575580 / Numéro de matériel: 12065120 /

Ancien Numéro de matériel: 61040182DAC

<b>Concept modulaire et version</b>	
Construction	Lave-vaisselle à pose libre, chargement frontal
Ligne	MasterLine
Modèle	Speedplus
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Blanc lotus
Couvercle	Blanc lotus
Parois latérales	Blanc lotus
Paroi arrière	Galvanisé
<b>Application</b>	
Convient à la restauration/aux bars	•
Convient à l'hôtellerie	•
Convient aux maisons d'hôtes	•
Convient à la restauration collective	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Convient aux bureaux et aux agences	•
Convient à l'artisanat	•
Convient à la restauration rapide	•
Convient aux clubs de sport	•
<b>Données de puissance</b>	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène testée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	390
Durée minimale de programme en min.	5
Température de rinçage maximale en °C	70
Performance de nettoyage assiettes/h	456
Performance de nettoyage paniers/h	24
Possibilité de laver les paniers en matière plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	28000
<b>Miele MOVE</b>	
Interconnectivité avec Miele MOVE	•
Affichage du statut et des informations de l'appareil	•
Réception des notifications Push	•
Désignation individuelle de l'appareil	•
Configuration du site	•
Commande supplémentaire de produits de consommation	•
Gestion des anomalies	•
Saisie des données d'exploitation	•
Fonction Self Help	•
Installation des mises à jour du logiciel et à distance	•
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Basic
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes [nombre]	11
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•

## PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]

Lave-vaisselle à pose libre à eau renouvelée

avec paniers pour établissements hôteliers, les restaurants et les traiteurs.



Numéro EAN: 4002516575580 / Numéro de matériel: 12065120 /

Ancien Numéro de matériel: 61040182DAC

Utilisation toutes langues

### Raccordement électr. standard

Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	8,50
Puissance totale de raccordement en kW	8,90
Protection par fusible en A	16
Prise CEE	•

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

1,90

### Variante de tension possible 1

Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	3,00
Puissance totale de raccordement en kW	3,40
Protection par fusible en A	16

### Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,40-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	10,70
Système anti-fuites	Système Waterproof
Consommation d'eau par rinçage en l	8,00
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	170
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150

### Dimensions et poids

Dimensions extérieures, hauteur en mm	820
Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm	835
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	598
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	920
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	740
Espace de lavage utile, hauteur en mm	559
Espace de lavage utile, largeur en mm	536
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	474
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	516
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	216
Largeur de niche nécessaire en mm	600
Poids net [kg]	75
Poids brut en kg	85
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	1200

### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	59,0
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,44

## PFD 401 DOS [WB SpeedPlus]

Lave-vaisselle à pose libre à eau renouvelée

avec paniers pour établissements hôteliers, les restaurants et les traiteurs.



Numéro EAN: 4002516575580 / Numéro de matériel: 12065120 /  
Ancien Numéro de matériel: 61040182DAC

<b>Programmes</b>	
Universel	•
Super court	•
Court	•
Hygiène	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Verres à bière	•
Couverts	•
Matières plastiques	•
Économique/Eco	•
Intensif Plus	•
Régénération	•
Vidange	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
2 x complément E 816 pour les assiettes	•
1 x panier supérieur APFD 215	•
1 x panier inférieur APFD 220 pour les compléments	•
2 x complément APFD 420 pour les couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Compatible avec le casier à bouteilles APFD 210	•
<b>Équipement</b>	
Séchage	sans
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Pompe de dosage intégrée/module de dosage pour produits nettoyants liquides	•
Pompe de dosage intégrée/Module de dosage pour détergents liquides avec affichage de niveau	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Réservoir de sel dans la porte	•
Perfect GlassCare	•
Temps de maintien en température réglable	•
Température de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
Système de filtration très efficace avec contrôle de tamis	•
Module Wi-Fi	•
Large gamme d'accessoires (option)	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Module de dosage externe pour produit de rinçage	•
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
Protection contre les projections d'eau IPX1	•
Antiparasitage CEM	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•