

PFD 402 DOS [WB SpeedAir]

Lave-vaisselle à pose libre à eau renouvelée

avec paniers pour établissements hôteliers, les restaurants et les traiteurs.



- Performance de nettoyage max.* : 456 assiettes/h ou 24 paniers/h
- Manipulation simple et sûre grâce à AutoDos
- Résultats de séchage optimaux avec le séchage DryPlus
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile M Touch Flex
- Le bon programme – des solutions adaptées au type de vaisselle

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Numéro EAN: 4002516575634 / Numéro de matériel: 12065170 / Ancien Numéro de matériel: 61040287DAC

Concept modulaire et version	
Construction	Lave-vaisselle à pose libre, chargement frontal
Ligne	MasterLine
Modèle	Speedair
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Inox
Couvercle	Inox
Parois latérales	Inox
Paroi arrière	Galvanisé
Application	
Convient à la restauration/aux bars	•
Convient à l'hôtellerie	•
Convient aux maisons d'hôtes	•
Convient à la restauration collective	•
Convient aux crèches	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Convient à l'artisanat	•
Convient à la restauration rapide	•
Convient aux clubs de sport	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène testée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	390
Durée minimale de programme en min.	5
Température de rinçage maximale en °C	80
Performance de nettoyage assiettes/h	456
Performance de nettoyage assiettes/h avec Dry+	142
Performance de nettoyage paniers/h	24
Possibilité de laver les paniers en matière plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	28000
Miele MOVE	
Interconnectivité avec Miele MOVE	•
Affichage du statut et des informations de l'appareil	•
Réception des notifications Push	•
Désignation individuelle de l'appareil	•
Configuration du site	•
Commande supplémentaire de produits de consommation	•
Gestion des anomalies	•
Saisie des données d'exploitation	•
Fonction Self Help	•
Installation des mises à jour du logiciel et à distance	•
Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes [nombre]	11
Affichage du déroulement de programme	•

PFD 402 DOS [WB SpeedAir]

Lave-vaisselle à pose libre à eau renouvelée

avec paniers pour établissements hôteliers, les restaurants et les traiteurs.



Numéro EAN: 4002516575634 / Numéro de matériel: 12065170 /
Ancien Numéro de matériel: 61040287DAC

Langues d'affichage paramétrables	•
Utilisation toutes langues	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	8,50
Puissance totale de raccordement en kW	8,90
Protection par fusible en A	16
Prise CEE	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,90
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	3,00
Puissance totale de raccordement en kW	3,40
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,40-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	10,70
Système anti-fuites	Système Waterproof
Consommation d'eau par rinçage en l	8,00
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	170
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	820
Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm	835
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	598
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	920
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	740
Espace de lavage utile, hauteur en mm	559
Espace de lavage utile, largeur en mm	536
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	474
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	516
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	216
Largeur de niche nécessaire en mm	600
Poids net [kg]	79
Poids brut en kg	89
Charge au sol maximale en N/m ²	1200
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	59,0
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,44

PFD 402 DOS [WB SpeedAir]

Lave-vaisselle à pose libre à eau renouvelée

avec paniers pour établissements hôteliers, les restaurants et les traiteurs.



Numéro EAN: 4002516575634 / Numéro de matériel: 12065170 /
Ancien Numéro de matériel: 61040287DAC

Programmes	
Universel	•
Super court	•
Court	•
Hygiène	•
Froid/Pré lavage	•
Verres	•
Verres à bière	•
Couverts	•
Matières plastiques	•
Économique/Eco	•
Intensif Plus	•
Régénération	•
Vidange	•
Aménagement des paniers	
2 x complément E 816 pour les assiettes	•
1 x panier supérieur APFD 215	•
1 x panier inférieur APFD 220 pour les compléments	•
2 x complément APFD 420 pour les couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Compatible avec le casier à bouteilles APFD 210	•
Équipement	
Séchage	Séchage Dry+
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Pompe de dosage intégrée/module de dosage pour produits nettoyants liquides	•
Pompe de dosage intégrée/Module de dosage pour détergents liquides avec affichage de niveau	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Réservoir de sel dans la porte	•
Perfect GlassCare	•
Temps de maintien en température réglable	•
Temps de séchage modifiable	•
Interface optique	•
Système de filtration très efficace avec contrôle de tamis	•
Module Wi-Fi	•
Large gamme d'accessoires (option)	•
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour produit de rinçage	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
Protection contre les projections d'eau IPX1	•
Antiparasitage CEM	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•