

## PFD 404 [WB Hygiene]

Lave-vaisselle à pose libre à eau renouvelée

avec paniers pour résidences, jardins d'enfants et espaces à exigence d'hygiène.



- Performance de nettoyage max.\* : 456 assiettes/h ou 24 paniers/h
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée
- Résultats ultra-hygiéniques – Température de rinçage final de 85 °C
- Utilisation simple et sûre – Ouverture de porte automatique
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile M Touch Flex

\* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Numéro EAN: 4002516575702 / Numéro de matériel: 12065240 / Ancien Numéro de matériel: 61040410DAC

Modèle et version	
Construction	Lave-vaisselle à pose libre, chargement frontal
Modèle	Hygiène
Système de lavage	Machine à chargement frontal à eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Inox
Couvercle	Inox
Parois latérales	Inox
Utilisation	
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux crèches	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène testée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	390
Durée minimale de programme en min.	5
Température de rinçage maximale en °C	85
Performance de nettoyage assiettes/h	456
Performance de nettoyage paniers/h	24
Possibilité de laver les paniers en matière plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	28000
Miele Move	
Interconnectivité avec Miele MOVE	•
Affichage du statut et des informations de l'appareil	•
Réception des notifications Push	•
Désignation individuelle de l'appareil	•
Configuration du site	•
Commande supplémentaire de produits de consommation	•
Gestion des anomalies	•
Saisie des données d'exploitation	•
Fonction Self Help	•
Installation des mises à jour du logiciel et à distance	•
Commande	
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes [nombre]	12
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Utilisation toutes langues	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	8,50
Puissance totale de raccordement en kW	8,90
Protection par fusible en A	16
Prise CEE	•

## PFD 404 [WB Hygiène]

Lave-vaisselle à pose libre à eau renouvelée

avec paniers pour résidences, jardins d'enfants et espaces à exigence d'hygiène.



Numéro EAN: 4002516575702 / Numéro de matériel: 12065240 /

Ancien Numéro de matériel: 61040410DAC

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,90

### Variante de tension possible 1

Raccordement électrique AC 230V 50HZ

Puissance de chauffe en kW 3,00

Puissance totale de raccordement en kW 3,40

Protection par fusible en A 16

### Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre] 1

Eau chaude [nombre] 1

Pression d'écoulement requise en bar 0,40-10,00

Pompe de vidange [DN] 22

Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm 100

Adoucisseur d'eau intégré •

Dureté maximale de l'eau en mmol/l 10,70

Système anti-fuites Système Waterproof

Consommation d'eau par rinçage en l 8,00

Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm 170

Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm 150

### Dimensions et poids

Dimensions extérieures, hauteur en mm 820

Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm 835

Dimensions extérieures, largeur en mm 598

Dimensions extérieures, profondeur en mm 598

Dimension extérieure, hauteur brute en mm 920

Dimension extérieure, largeur brute en mm 670

Dimension extérieure, profondeur brute en mm 740

Espace de lavage utile, hauteur en mm 530

Espace de lavage utile, largeur en mm 536

Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm 474

Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm 516

Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm 216

Largeur de niche nécessaire en mm 600

Poids net [kg] 78

Poids brut en kg 88

Charge au sol maximale en N 1200

### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA) 45 dB(A) re 20 µPa

Niveau de puissance acoustique (LwA) 57,0

Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h 2,05

### Programmes

Universel •

Super court •

Court •

Hygiène •

Hygiène Plus •

Froid/Prélavage •

Verres •

## PFD 404 [WB Hygiene]

Lave-vaisselle à pose libre à eau renouvelée

avec paniers pour résidences, jardins d'enfants et espaces à exigence d'hygiène.



Numéro EAN: 4002516575702 / Numéro de matériel: 12065240 /  
Ancien Numéro de matériel: 61040410DAC

Verres à bière	•
Couverts	•
Matières plastiques	•
Économique/Eco	•
Intensif Plus	•
Régénération	•
Vidange	•
<b>Conception des paniers</b>	
2 x complément E 816 pour les assiettes	•
1 x panier supérieur APFD 215	•
1 x panier inférieur APFD 220 pour les compléments	•
2 x complément APFD 420 pour les couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Compatible avec le casier à bouteilles APFD 210	•
<b>Équipement</b>	
Séchage	Assistance au séchage AutoOpen
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Réservoir de sel dans la porte	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Condenseur de vapeur brumisateur	•
Verrouillage de porte, protégé par un code	•
Temps de maintien en température réglable	•
Température de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
Système de filtration très efficace avec contrôle de tamis	•
Module Wi-Fi	•
Large gamme d'accessoires (option)	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Module de dosage externe pour détergents liquides	•
Module de dosage externe pour produit de rinçage	•
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
Protection contre les projections d'eau IPX1	•
Antiparasitage CEM	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•