

PFD 404 DOS [WB Hygiène]

Lave-vaisselle à pose libre à eau renouvelée

avec paniers pour résidences, jardins d'enfants et espaces à exigence d'hygiène.



- Performance de nettoyage max.* : 456 assiettes/h ou 24 paniers/h
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée
- Résultats ultra-hygiéniques – Température de rinçage final de 85 °C
- Manipulation simple et sûre grâce à AutoDos
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile M Touch Flex

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Numéro EAN: 4002516575788 / Numéro de matériel: 12065320 /

Ancien Numéro de matériel: 61040482DAC

| Concept modulaire et version | |
|---|---|
| Construction | Lave-vaisselle à pose libre, chargement frontal |
| Ligne | MasterLine |
| Modèle | Hygiène |
| Système de lavage | Lave-vaisselle à eau renouvelée |
| Nombre de niveaux de lavage | 2 |
| Façade | Blanc lotus |
| Couvercle | Blanc lotus |
| Parois latérales | Blanc lotus |
| Paroi arrière | Galvanisé |
| Application | |
| Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés | • |
| Convient aux hôpitaux | • |
| Convient aux crèches | • |
| Convient aux universités et aux écoles | • |
| Données de puissance | |
| Efficacité sur les virus vérifiée | • |
| Hygiène testée | • |
| Pompe de circulation, Qmax en l/min. | 390 |
| Durée minimale de programme en min. | 5 |
| Température de rinçage maximale en °C | 85 |
| Performance de nettoyage assiettes/h | 456 |
| Performance de nettoyage paniers/h | 24 |
| Possibilité de laver les paniers en matière plastique sur 2 niveaux | • |
| Durée de vie en cycles de lavage | 28000 |
| Miele MOVE | |
| Interconnectivité avec Miele MOVE | • |
| Affichage du statut et des informations de l'appareil | • |
| Réception des notifications Push | • |
| Désignation individuelle de l'appareil | • |
| Configuration du site | • |
| Commande supplémentaire de produits de consommation | • |
| Gestion des anomalies | • |
| Saisie des données d'exploitation | • |
| Fonction Self Help | • |
| Installation des mises à jour du logiciel et à distance | • |
| Commande | |
| Type de commande | M Touch Flex |
| Départ différé max. en h | 24 |
| Affichage du temps restant | • |
| Programmes [nombre] | 12 |
| Affichage du déroulement de programme | • |
| Langues d'affichage paramétrables | • |
| Utilisation toutes langues | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Raccordement électrique | 3N AC 400V 50HZ |
| Puissance de chauffe en kW | 8,50 |

PFD 404 DOS [WB Hygiène]

Lave-vaisselle à pose libre à eau renouvelée

avec paniers pour résidences, jardins d'enfants et espaces à exigence d'hygiène.



Numéro EAN: 4002516575788 / Numéro de matériel: 12065320 /
Ancien Numéro de matériel: 61040482DAC

| | |
|--|--------------------|
| Puissance totale de raccordement en kW | 8,90 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Prise CEE | • |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 1,90 |
| Variante de tension possible 1 | |
| Raccordement électrique | AC 230V 50HZ |
| Puissance de chauffe en kW | 3,00 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 3,40 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Raccordement à l'eau/vidange | |
| Eau froide [nombre] | 1 |
| Eau chaude [nombre] | 1 |
| Pression d'écoulement requise en bar | 0,40-10,00 |
| Pompe de vidange [DN] | 22 |
| Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm | 100 |
| Adoucisseur d'eau intégré | • |
| Dureté maximale de l'eau en mmol/l | 10,70 |
| Système anti-fuites | Système Waterproof |
| Consommation d'eau par rinçage en l | 8,00 |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm | 170 |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm | 150 |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions extérieures, hauteur en mm | 820 |
| Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm | 835 |
| Dimensions extérieures, largeur en mm | 598 |
| Dimensions extérieures, profondeur en mm | 598 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 920 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 670 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 740 |
| Espace de lavage utile, hauteur en mm | 559 |
| Espace de lavage utile, largeur en mm | 536 |
| Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm | 474 |
| Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm | 516 |
| Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm | 216 |
| Largeur de niche nécessaire en mm | 600 |
| Poids net [kg] | 79 |
| Poids brut en kg | 89 |
| Charge au sol maximale en N/m ² | 1200 |
| Valeurs d'émissions | |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA) | 45 dB(A) re 20 µPa |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 57,0 |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h | 1,44 |
| Programmes | |
| Universel | • |
| Super court | • |
| Court | • |
| Hygiène | • |

PFD 404 DOS [WB Hygiene]

Lave-vaisselle à pose libre à eau renouvelée

avec paniers pour résidences, jardins d'enfants et espaces à exigence d'hygiène.



Numéro EAN: 4002516575788 / Numéro de matériel: 12065320 /
Ancien Numéro de matériel: 61040482DAC

| | |
|---|-----------------------------------|
| Hygiène Plus | • |
| Froid/Prélavage | • |
| Verres | • |
| Verres à bière | • |
| Couverts | • |
| Matières plastiques | • |
| Économique/Eco | • |
| Intensif Plus | • |
| Régénération | • |
| Vidange | • |
| Aménagement des paniers | |
| 2 x complément E 816 pour les assiettes | • |
| 1 x panier supérieur APFD 215 | • |
| 1 x panier inférieur APFD 220 pour les compléments | • |
| 2 x complément APFD 420 pour les couverts | • |
| Panier supérieur réglable en hauteur | • |
| Compatible avec le casier à bouteilles APFD 210 | • |
| Équipement | |
| Séchage | Assistance au séchage AutoOpen |
| 1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage | • |
| Pompe de dosage intégrée/module de dosage pour produits nettoyants liquides | • |
| Pompe de dosage intégrée/Module de dosage pour détergents liquides avec affichage de niveau | • |
| Cuve en inox de haute qualité | • |
| Réservoir de sel dans la porte | • |
| AutoClose | • |
| Perfect GlassCare | • |
| Condenseur de vapeur brumisateur | • |
| Verrouillage de porte, protégé par un code | • |
| Temps de maintien en température réglable | • |
| Température de rinçage modifiable | • |
| Interface optique | • |
| Système de filtration très efficace avec contrôle de tamis | • |
| Module Wi-Fi | • |
| Large gamme d'accessoires (option) | • |
| Possibilités de raccordement | |
| Module de dosage externe pour produit de rinçage | • |
| Normes, contrôles, indicateurs | |
| CE | • |
| Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE | • |
| Protection contre les projections d'eau IPX1 | • |
| Antiparasitage CEM | • |
| DIN 10512 | • |
| DIN EN 17735 | • |