

## PFD 405 DOS [WB HygieneAir]

Lave-vaisselle à pose libre à eau renouvelée

avec paniers pour résidences, jardins d'enfants et espaces à exigence d'hygiène.



- Performance de nettoyage max.\* : 456 assiettes/h ou 24 paniers/h
- Résultats de séchage optimaux avec le séchage DryPlus
- Manipulation simple et sûre grâce à AutoDos
- Résultats ultra-hygiéniques – Température de rinçage final de 85 °C
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile M Touch Flex

\* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Numéro EAN: 4002516575832 / Numéro de matériel: 12065370 /

Ancien Numéro de matériel: 61040587DAC

<b>Concept modulaire et version</b>	
Construction	Lave-vaisselle à pose libre, chargement frontal
Ligne	MasterLine
Modèle	Hygieneair
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Inox
Couvercle	Inox
Parois latérales	Inox
Paroi arrière	Galvanisé
<b>Application</b>	
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux crèches	•
Convient aux universités et aux écoles	•
<b>Données de puissance</b>	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène testée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	390
Durée minimale de programme en min.	5
Température de rinçage maximale en °C	85
Performance de nettoyage assiettes/h	456
Performance de nettoyage assiettes/h avec Dry+	104
Performance de nettoyage paniers/h	24
Possibilité de laver les paniers en matière plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	28000
<b>Miele MOVE</b>	
Interconnectivité avec Miele MOVE	•
<b>Commande</b>	
Type de commande	M Touch Flex
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes de lavage [nombre]	12
Temps de maintien en température réglable	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Utilisation toutes langues	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	8,50
Puissance totale de raccordement en kW	8,90
Protection par fusible en A	16
Prise CEE	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,90

## PFD 405 DOS [WB HygieneAir]

Lave-vaisselle à pose libre à eau renouvelée

avec paniers pour résidences, jardins d'enfants et espaces à exigence d'hygiène.



Numéro EAN: 4002516575832 / Numéro de matériel: 12065370 /

Ancien Numéro de matériel: 61040587DAC

### Variante de tension possible 1

Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	3,00
Puissance totale de raccordement en kW	3,40
Protection par fusible en A	16

### Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	1,00-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	10,70
Système anti-fuites	Système Waterproof
Consommation d'eau par rinçage en l	8,00
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	170
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150

### Dimensions et poids

Dimensions extérieures, hauteur en mm	820
Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm	835
Réglage en hauteur maximum en mm	60,00
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	598
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	920
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	740
Espace de lavage utile, hauteur en mm	559
Espace de lavage utile, largeur en mm	536
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	474
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	516
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	216
Largeur de niche nécessaire en mm	600
Poids net [kg]	79
Poids brut en kg	89
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	1200

### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	59,0
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	1,44

### Programmes

Universel	•
Super court	•
Court	•
Hygiène	•
Hygiène Plus	•

## PFD 405 DOS [WB HygieneAir]

Lave-vaisselle à pose libre à eau renouvelée

avec paniers pour résidences, jardins d'enfants et espaces à exigence d'hygiène.



Numéro EAN: 4002516575832 / Numéro de matériel: 12065370 /

Ancien Numéro de matériel: 61040587DAC

Froid/Prélavage	•
Verres	•
Verres à bière	•
Couverts	•
Matières plastiques	•
Intensif Plus	•
Régénération	•
Vidange	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
2 x complément E 816 pour les assiettes	•
1 x panier supérieur APFD 215	•
1 x panier inférieur APFD 220 pour les compléments	•
2 x complément APFD 420 pour les couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Compatible avec le casier à bouteilles APFD 210	•
<b>Équipement</b>	
Séchage	Assistance au séchage AutoOpen, Séchage Dry+
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Pompe de dosage intégrée/module de dosage pour produits nettoyants liquides	•
Pompe de dosage intégrée/Module de dosage pour détergents liquides avec affichage de niveau	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Réservoir de sel dans la porte	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Verrouillage de porte, protégé par un code	•
Temps de séchage modifiable	•
Interface optique	•
Système de filtration très efficace avec contrôle de tamis	•
Wi-Fi	•
Large gamme d'accessoires (option)	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Module de dosage externe pour produit de rinçage	•
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
Protection contre les projections d'eau IPX1	•
Antiparasitage CEM	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•