

## PDR 908 HP [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur professionnel, ProfiLine

à consommation d'énergie très réduite et durées de programme courts. Charge 8.0 kg.



- Volume du tambour 130.00 l, charge 8.0 kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Flex
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Prêt pour la mise en réseau par Wi-Fi

Numéro EAN: 4002516604709 / Numéro de matériel: 12123380 / Ancien Numéro de matériel: 52908151CH

Concept modulaire et version	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	Performance Plus
Façade	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Inox
Charge en kg	8,0
Volume du tambour en l	130,00
Système de séchage	Pompe à chaleur
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient aux foyers et logements individuels	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie agro-alimentaire	•
Convient aux parcs de loisirs et aux centres de vacances	•
Convient aux infrastructures publiques/sociales	•
Données de puissance	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	2,80
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,20
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	0,20
Consommation d'énergie spécifique Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg	0,17
Durée de programme en min.	79
Durée de programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en min.	79
Durée de programme Fibres mélangés/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.	67
Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle

## PDR 908 HP [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur professionnel, ProfiLine

à consommation d'énergie très réduite et durées de programme courts. Charge 8.0 kg.



Numéro EAN: 4002516604709 / Numéro de matériel: 12123380 /  
Ancien Numéro de matériel: 52908151CH

Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langue modifiable à tout moment	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Pompe à chaleur
Raccordement électrique	220-240V~ 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	0,00
Puissance totale de raccordement en kW	1,44
Protection par fusible en A	10
<b>Dimensions et poids du sèche-linge</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	777
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	71,0
Poids brut en kg	77
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	920
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,60
<b>Équipement</b>	
Inversion du sens de rotation du tambour	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches dans la porte	•
Système de filtre d'échangeur thermique sans entretien	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat Plus	•
Évacuation de l'eau de condensation	•
Boîtier de communication	•
Panier de séchage (option)	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Contient des gaz à effet de serre fluorés	•
Système à fermeture hermétique	•
Fluide frigorigène	R134a
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,61
Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en kg CO <sub>2</sub> e	1430
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en kg CO <sub>2</sub> e	872,00
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Module LAN/Wi-Fi (option)	•
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•

PDR 908 HP [EL]

Sèche-linge pompe à chaleur professionnel, ProfiLine  
à consommation d'énergie très réduite et durées de programme courts. Charge 8.0 kg.



Numéro EAN: 4002516604709 / Numéro de matériel: 12123380 /  
Ancien Numéro de matériel: 52908151CH

Protection contre les projections d'eau IP X4

DEEE

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•

•

•