

H 2861-55 BP

Four

design combinable avec mise en réseau et pyrolyse.



- Affichage en texte clair avec bouton – EasyControl Plus
- Nettoyage minimum : pyrolyse
- Appareil compatible Wi-Fi – Miele@home
- Obtenir simplement un résultat parfait – Programmes automatiques
- Ouverture et fermeture de porte en douceur – SoftOpen & SoftClose

Numéro EAN: 4002516680772 / Numéro de matériel: 12146100 /

Ancien Numéro de matériel: 22286119CH

| Promotion anniversaire                                                                        |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Modèle anniversaire 125                                                                       | •                |
| Modèle                                                                                        |                  |
| Couleur d'appareil                                                                            | Blanc brillant   |
| Construction et design                                                                        |                  |
| Four encastrable                                                                              | •                |
| VitroLine                                                                                     | •                |
| Avantages                                                                                     |                  |
| Montée en température accélérée                                                               | •                |
| Modes de cuisson                                                                              |                  |
| AirFry                                                                                        | •                |
| Programmes automatiques                                                                       | •                |
| Chaleur tournante Eco                                                                         | •                |
| Modes de fonctionnement gril                                                                  | •                |
| Gril                                                                                          | •                |
| Chaleur tournante +                                                                           | •                |
| Cuisson intensive                                                                             | •                |
| Chaleur sole-voûte                                                                            | •                |
| Turbogrill                                                                                    | •                |
| Confort d'utilisation                                                                         |                  |
| Mise en réseau avec Miele@home                                                                | •                |
| Écran                                                                                         | EasyControl Plus |
| SoftOpen                                                                                      | •                |
| SoftClose                                                                                     | •                |
| MultiLingua                                                                                   | •                |
| Affichage de l'heure                                                                          | •                |
| Fonction Minuterie                                                                            | •                |
| Programmation du début du temps de cuisson                                                    | •                |
| Programmation de la fin du temps de cuisson                                                   | •                |
| Programmation du temps de cuisson                                                             | •                |
| Affichage de la température réelle                                                            | •                |
| Affichage de la température de consigne                                                       | •                |
| Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte                                 | •                |
| Température préconisée                                                                        | •                |
| Réglages individuels                                                                          | •                |
| Tiroir de rangement (chauffant en option à l'aide du module HM 01)                            | •                |
| Efficacité et durabilité                                                                      |                  |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)                                                    | A+               |
| Consommation en mode arrêt en W                                                               | 0,5              |
| Consommation en mode veille en W                                                              | 1,0              |
| Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W                      | 2,0              |
| Durée avant passage automatique en mode veille en min                                         | 20               |
| Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min | 20               |
| Durée avant passage automatique en mode arrêt en min                                          | 20               |
| Confort d'entretien                                                                           |                  |
| Pyrolyse                                                                                      | •                |
| Porte CleanGlass                                                                              | •                |

H 2861-55 BP

Four

design combinable avec mise en réseau et pyrolyse.



Numéro EAN: 4002516680772 / Numéro de matériel: 12146100 /

Ancien Numéro de matériel: 22286119CH

## Sécurité

Système de refroidissement avec façade froide

•

Arrêt de sécurité

•

Verrouillage de la mise en marche

•

Verrouillage de porte en mode Pyrolyse

•

## Caractéristiques techniques

Volume de l'enceinte de cuisson en l

76

Nombre de niveaux d'introduction

5

Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1

5

Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2

5

Marquage des niveaux d'introduction

•

Éclairage de l'enceinte de cuisson

1 spot halogène

Températures en °C

30-300

Températures min. en °C

30

Températures max. en °C

300

Dimensions de niche (l x h x p) en mm

550-554 x 762-765 x 580

Largeur de niche min. en mm

550

Largeur de la niche max. en mm

554

Hauteur de la niche min. en mm

762

Hauteur de la niche max. en mm

765

Profondeur de la niche en mm

580

Dimensions (l x h x p) en mm

548 x 758 x 568

Largeur de l'appareil en mm

548

Hauteur de l'appareil en mm

758

Profondeur de l'appareil en mm

568

Poids en kg

57,4

Puissance de raccordement totale en kW

3,60

Tension en V

400

Fréquence en Hz

50

Protection par fusible en A

10

Nombre de phases

2

Remplacer l'ampoule

Client

## Accessoires fournis

Tôle de cuisson avec PerfectClean

1

Tôle universelle avec PerfectClean

1

Grille de cuisson

1


Grilles de support amovibles (paire)

1


H 2861-55 BP

Four


design combinable avec mise en réseau et pyrolyse.




H2860-55B/BP, H7460-55BP, H7660-55BP, installation drawings




H2860-55B/BP, installation drawing




H2265-1-55B/BP/E/EP, H2860-55B/BP, H7460-55BP, H7660-55BP, installation drawings




built-in H7000-55, installation drawing



built-in H7000-55 build-under, installation drawing



installation H7000 XL-55 CH, installation drawing



side view H7000 XL 55 with drawer build-under, installation drawing, CH