

DAW 1620 Active  
Hotte murale  
avec boutons-poussoirs EasySwitch pour une utilisation pratique



- Design intemporel – hotte télescopique inox sur 598 mm de large
- Performant – 640 m<sup>3</sup>/h au niveau Booster
- Éclairage uniforme grâce à la baguette LED
- Filtration efficace – filtres à graisses métalliques à dix couches
- Pour chaque situation : mode évacuation et circuit fermé poss.

Numéro EAN: 4002516618997 / Numéro de matériel: 12167440 /  
Ancien Numéro de matériel: 28W1620ECH

<b>Modèle</b>	
Hotte aspirante murale	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKFS 36-P
<b>Design</b>	
Couleur	Inox
<b>Confort d'utilisation</b>	
Commande électronique	•
EasySwitch	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	49,9
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses métalliques adaptés au lave-vaisselle	2
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x watt	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	390 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	250
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	395
Puissance de ventilation Niveau Booster (m <sup>3</sup> /h)	640
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	52,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	62,0
Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	71,0
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	38,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	48,0
Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	57,0
<b>Recyclage d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	235
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	390
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) selon norme EN 61591	620
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64,0

DAW 1620 Active

Hotte murale

avec boutons-poussoirs EasySwitch pour une utilisation pratique



Numéro EAN: 4002516618997 / Numéro de matériel: 12167440 /  
Ancien Numéro de matériel: 28W1620ECH

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) 74,0  
selon norme EN 60704-3

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon  
EN 60704-2-13 39,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon  
EN 60704-2-13 50,0

Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa)  
selon EN 60704-2-13 60,0

#### Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm 673–993

Hauteur totale de hotte à recyclage d'air ou externe en mm 803–1123

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe  
minimale en mm 673

Largeur du corps de hotte en mm 598

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe  
maximale en mm 993

Hauteur du corps de hotte en mm 50

Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm 803

Profondeur du corps de hotte en mm 500

Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm 1123

Distance minimale au-dessus des plans de cuisson  
électriques en mm 450

Poids net en kg 13,4

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,4

Prise de terre •

Puissance de raccordement totale en kW 0,24

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 1

Fréquence en Hz 50

#### Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur •

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière •

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150

Cheminée télescopique •

#### Accessoires fournis

Clapet anti-retour •


#### Accessoires disponibles en option

Filtre à charbon actif Nein

DAW 1620 Active

Hotte murale

avec boutons-poussoirs EasySwitch pour une utilisation pratique



DAW1620, DAW1622W Living, Installation drawings