

DC 120 WW

Armoire de séchage Professional

pour un séchage en douceur avec deux programmes automatiques.



- Charge maximale 15 kg, 4 cintres de ventilation
- Efficacité maximale – séchage simultané de pièces très diverses
- Taux d'utilisation élevé – chargement continu des pièces à sécher
- Protection optimale – séchage sans mouvement
- Séchage extérieur/intérieur optimal – cintres à aération intégrée

Numéro EAN: 7330095911541 / Numéro de matériel: 12173360 / Ancien Numéro de matériel: 52120001EU

Concept modulaire et version	
Modèle	Appareil autonome
Ligne	Professionnel
Façade	Blanc
Couleur du bandeau	Blanc
Charge en kg	15
Capacité de charge maximale	Quatre tenues de protection
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Raccordement pour conduite d'évacuation d'air, diamètre en mm	125
Application	
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient à l'industrie pétrochimique	•
Convient à l'industrie agro-alimentaire	•
Données de puissance	
Puissance d'évaporation maximale en g/min	57
Consommation d'énergie pour un litre d'eau évaporée en kWh	1,90
Durée minimale de programme pour tenues de protection en min.	95
Commande	
Type de commande	Touches sensibles
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes	
Imperméabilisation	•
Normal	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	6,00
Puissance totale de raccordement en kW	6,20
Protection par fusible en A	10
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1970
Dimension extérieure, largeur nette en mm	1200
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	750
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2097,00
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1240,00
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820,00
Poids net en kg	177,00
Poids brut en kg	191,00
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique des émissions au poste	67 dB(A) re 20 µPa

DC 120 WW

Armoire de séchage Professional

pour un séchage en douceur avec deux programmes automatiques.



Numéro EAN: 7330095911541 / Numéro de matériel: 12173360 /
Ancien Numéro de matériel: 52120001EU

Équipement	
Filtres à peluches [nombre]	4
Séchage en douceur	•
Porte-gants [nombre]	4
Cintres de ventilation [nombre]	4
Bouchons borgnes [nombre]	2
Capacités	
Combinaisons [nombre]	4
Vestes de protection [nombre]	4
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
EN 60335-2-43	•