

DOS G 80/1 confort
Pompe de dosage
avec affichage de niveau de remplissage de détergents liquides.



- Pour bidon de produit, hauteur 214 mm max (jusqu'à l'ouverture)
- Dosage jusqu'à 55 Millilitre par minute
- Réglable par commande du lave-vaisselle
- Capuchon flexible (recouvre les filetages DIN 50 et 51)

Numéro EAN: 4002516647980 / Numéro de matériel: 12187290 /
Ancien Numéro de matériel: 67747545D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Composants	
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
Catégorie de produit	
Système de dosage externe	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris, Blanc
Taux d'extraction en ml/60 secondes	55
Longueur de la canne d'aspiration en mm	214
Longueur du tuyau de dosage jusqu'à la canne d'aspiration en mm	1800
Longueur du tuyau de dosage de l'appareil au module de dosage en mm	2850
Longueur du câble d'alimentation jusqu'à l'appareil en mm	2800
Largeur minimale de l'ouverture pour bidons en mm	31
Largeur maximale de l'ouverture pour bidons en mm	60
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	1
Conducteur neutre	N
CA/CC	AC
Tension en V	200-230
Fréquence en Hz	50
Puissance totale de raccordement en kW	0,01
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	114
Dimension extérieure, largeur nette en mm	115
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	139
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	160
Dimension extérieure, largeur brute en mm	198
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	478
Poids net en kg	1,70
Poids brut en kg	2,56