

## KMDA 7473 FL-U Silence

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée  
avec moteur Silence et deux zones Flex pour mode recyclage



- Le TwoInOne le plus silencieux de Miele – Moteur Silence
- Installation flexible – Plug&Play ou circulation d'air guidée
- De l'espace – quatre grandes zones de cuisson et deux zones Flex
- Puissance d'aspiration régulée automatiquement – Con@ctivity
- Commande compacte via clavier numérique – ComfortSelect Plus

Numéro EAN: 4002516657132 / Numéro de matériel: 12223410 /  
Ancien Numéro de matériel: 26747379CH

<b>Modèle</b>	
Plan de cuisson à induction avec hotte intégrée	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Recyclage d'air dirigé avec accessoire disponible en option	Recyclage d'air
Recyclage d'air dirigé avec accessoire disponible en option	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Recyclage d'air non dirigé (installation Plug&Play)	Oui
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique élégante	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Couleur grille de recouvrement	Inox
<b>Équipement zones de cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	2
Nombre maximal de batteries de cuisine	4
<b>Zones de cuisson PowerFlex</b>	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson Flex
Diamètre en mm	Ø 110-210
Puissance en W	2100
Booster en W	3000
<b>Première zone/zone de cuisson</b>	
Position	Gauche
Type	Zone de cuisson Flex
Dimensions en mm	210x420
Puissance Booster max. en W	3700
Puissance max. en W	3000
<b>Deuxième zone/zone de cuisson</b>	
Position	droite
Type	Zone de cuisson Flex
Dimensions en mm	210x420
Puissance Booster max. en W	3700
Puissance max. en W	3000
<b>Confort d'utilisation</b>	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect Plus
Fonction automatique Con@ctivity	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction Recall	•
Arrêt automatique	•
Détection permanente des casseroles	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indication de saturation du filtre à charbon actif	•

## KMDA 7473 FL-U Silence

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée  
avec moteur Silence et deux zones Flex pour mode recyclage



Numéro EAN: 4002516657132 / Numéro de matériel: 12223410 /  
Ancien Numéro de matériel: 26747379CH

Protection nettoyage	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Fonction Minuterie	•
Maintien au chaud	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Moteur ECO	•
Moteur Silence	•
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches)	1
<b>Recyclage d'air</b>	
Puissance de ventilation niveau min. (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	145
Puissance de ventilation niveau max. (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	465
Puissance de ventilation Niveau Intensif (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	510
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	68,0
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	70,0
Pression acoustique niveau min. (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	34,0
Pression acoustique niveau max. (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	55,0
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	57,0
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	200
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrément à plat	780
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrément à plat	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	200
Dimensions de découpe intérieures en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	780
Dimensions de découpe intérieures en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	500
Poids en kg	15

KMDA 7473 FL-U Silence

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée  
avec moteur Silence et deux zones Flex pour mode recyclage



Numéro EAN: 4002516657132 / Numéro de matériel: 12223410 /  
Ancien Numéro de matériel: 26747379CH

Dimensions de découpe extérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	804
--	-----

Dimensions de découpe extérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
---	-----

Puissance de raccordement totale en kW	7,50
--	------

Tension en V	230
--------------	-----

Fréquence en Hz	50-60
-----------------	-------

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,6
--	-----

#### Accessoires fournis

Câble d'alimentation	Oui
----------------------	-----


Filtre à charbon actif pour recyclage d'air	•
---	---

Adaptateur Plug&Play	•
----------------------	---


## KMDA 7473 FL-U Silence

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée avec moteur Silence et deux zones Flex pour mode recyclage

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7473FL/FR – Operating options




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing

## KMDA 7473 FL-U Silence


Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée avec moteur Silence et deux zones Flex pour mode recyclage




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing

## KMDA 7473 FL-U Silence

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée  
avec moteur Silence et deux zones Flex pour mode recyclage



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation,  
drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling  
template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation,  
21 cm, drilling template, Installation drawing