

TSL 700-83 CH

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

avec SteamFinish, DryCare 40 et SilenceDrum, séchage efficace et délicat.



- SteamFinish défroisse et rafraîchit pour gagner du temps lors du repassage
- SilenceDrum* réduit le bruit pour un séchage bien plus silencieux
- Gain de temps lors du tri ; DryCare 40 est idéal pour du linge lavé à 40 °C**
- EcoSpeed réduit efficacement le temps de séchage de 20 minutes***
- Flexibilité et confort grâce à la mise en réseau : Miele@home

* Brevet EP 4 163 433

** Ne convient pas pour le lavage de la soie et de la laine.

*** Comparé aux sèche-linge Miele sans EcoSpeed, à charge et classe d'efficacité énergétique égales. Testé avec le programme "Coton" à pleine charge.

Numéro EAN: 4002516676775 / Numéro de matériel: 12257010 /

Ancien Numéro de matériel: 12SL7832CH

Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
125 Gala Edition	•
Modèle	
Superposable en colonne	•
Side-by-Side	•
Encastrable sous plan	•
Butée de porte	Gauche, modifiable
Charnière de porte interchangeable	•
Modèle	
Marque de produit	T1 White Edition
Sèche-linge à pompe à chaleur	•
Design	
Couleur d'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Noir obsidienne avec bague blanche
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de bandeau de commande	incliné à 5°
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	ComfortSensor blanc, 1 ligne
Résultat de séchage	
Séchage parfait PerfectDry	•
Système de parfum FragranceDos ²	•
Inversion intelligente du sens de rotation du tambour	•
Hygiène testée	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
Protection du linge	
SilenceDrum	•
Charge en kg	9,0
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Wash2Dry	•
Démarrage différé jusqu'à 24 h	•
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement du programme	Non
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Pack acoustique pour un plus grand silence	•
Réservoir d'eau de condensation	•
Évacuation de l'eau condensée intégrée	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+++
Consommation annuelle d'électricité en kWh	185
Durée en minutes du programme standard	184
niveau sonore en dB(A)re1 pW pour le programme coton à pleine charge	64
Classe d'efficacité de condensation	A

TSL 700-83 CH

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

avec SteamFinish, DryCare 40 et SilenceDrum, séchage efficace et délicat.



Numéro EAN: 4002516676775 / Numéro de matériel: 12257010 /

Ancien Numéro de matériel: 12SL7832CH

Consommation d'électricité en kWh pour le programme standard coton en charge complète avec séchage normal 1,55

EcoFeedback	•
Technologie EcoDry	•
Échangeur thermique sans entretien	•
Moteur ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Programmes de séchage	
Automatic plus	•
Coton	•
Coton flèche	•
Non repassable	•
Délicat	•
Chemises	•
Finish soie	•
Finish laine	•
Programme Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Oreiller normal	•
Air froid	•
Air chaud	•
Programme panier	•
Défroissage	•
Linge de lit	•
Finish vapeur	•
Options de séchage	
Rotation infroissable	•
Signal sonore	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Qualité	
Côtes souples	•
Sécurité	
Code PIN	•
Affichage "Vider réservoir"	•
Affichage "Nettoyer filtres"	•
Interface optique	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	643
Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte en mm	1077
Poids en kg	57
Puissance de raccordement totale en kW	1,10
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50

TSL 700-83 CH

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

avec SteamFinish, DryCare 40 et SilenceDrum, séchage efficace et délicat.



Numéro EAN: 4002516676775 / Numéro de matériel: 12257010 /

Ancien Numéro de matériel: 12SL7832CH

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Fermeture hermétique	•
Type de fluide frigorigène	R290
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,14
Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en CO ₂ e	3
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en CO ₂ e	0,42
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Capsule fraîcheur	•
Bon pour une seconde capsule fraîcheur	•
Langues d'affichage	


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguais, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TSL 700-83 CH

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :


avec SteamFinish, DryCare 40 et SilenceDrum, séchage efficace et délicat.




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm