

PDR 516 SL ROP [EL IGS]

Sèche-linge à évacuation d'air, côtés gris fer, électrique
en design SlimLine, avec commande d'humidité résiduelle pour un séchage parfait.



- Insertion simplifiée – seulement 711 mm de large
- Transport simple – plateau pour hayon élévateur
- Durées fonctionnement courtes grâce à la #diffusion diagonale air#<inRef.objid>Z
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry

Numéro EAN: 4002516658924 / Numéro de matériel: 12259760 /
Ancien Numéro de matériel: 52516001DAC

Concept modulaire et version	
Modèle	SlimLine
Ligne	Professionnel
Façade	Gris fer
Couleur du bandeau	Inox
Charge en kg	16,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:25	12,0
Charge avec rapport de remplissage de 1:18	16,0
Rapport de remplissage	1:18
Volume du tambour en l	300,00
Système de séchage	Évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour en inox	•
Tambour Aérogliss en inox	Non
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient aux foyers et logements individuels	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Données de puissance	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	12,50
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,55
Durée de programme en min.	31
Commande	
Type de commande	Benchmark M Select
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	13,50
Puissance totale de raccordement en kW	14,10
Protection par fusible en A	25
Dimensions et poids du sèche-linge	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1800

PDR 516 SL ROP [EL IGS]

Sèche-linge à évacuation d'air, côtés gris fer, électrique
en design SlimLine, avec commande d'humidité résiduelle pour un séchage parfait.



Numéro EAN: 4002516658924 / Numéro de matériel: 12259760 /
Ancien Numéro de matériel: 52516001DAC

Dimension extérieure, largeur nette en mm	711
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1089
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1810
Dimension extérieure, largeur brute en mm	800
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1180
Poids net en kg	145,7
Poids brut en kg	159
Charge au sol maximale en N/m ²	1664

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	55 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,70

Équipement

Inversion du sens de rotation du tambour	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat	•
Socle mobile	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
Interface série RS 232 (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module LAN (option)	•

Normes, contrôles, indicateurs

CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•