

APWM 083

Faisceau de câbles

Pour raccorder des pompes de dosage aux lave-linge sans boîtier communication.



- Convient aux pompes de dosage Brightwell
- Convient aux lave-linge Octoplus (PW6080, PW508x, PW510x)

Numéro EAN: 4002516713647 / Numéro de matériel: 12291630 /  
Ancien Numéro de matériel: 59510083EU

|  |      |
|--|------|
| <b>Appartenance du produit</b>               |      |
| Lave-linge                                   | •    |
| <b>Famille produits/accessoires</b>          |      |
| PW 5064                                      | •    |
| PW 5062                                      | •    |
| PW 5065                                      | •    |
| PW 5064 MOPSTAR 60                           | •    |
| PW 5082                                      | •    |
| PW 5084 MOPSTAR 80                           | •    |
| PW 5104 MOPSTAR 100                          | •    |
| PW 5105 Vario                                | •    |
| PW 5134 MOPSTAR 130                          | •    |
| PW 6055                                      | •    |
| PW 6065                                      | •    |
| PW 6055 Vario                                | •    |
| PW 6065 Vario                                | •    |
| PW 6080                                      | •    |
| PW 6088                                      | •    |
| <b>Catégorie de produit</b>                  |      |
| Système de dosage                            | •    |
| <b>Caractéristiques du produit</b>           |      |
| Couleur                                      | Gris |
| <b>Dimensions et poids</b>                   |      |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm    | 108  |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm    | 117  |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 305  |
| Poids net [kg]                               | 0,60 |
| Poids brut en kg                             | 0,70 |