

KM 7063 FR

À induction, commandée par la cuisinière  
avec une zone de cuisson Flex pour grande batterie de cuisine



- Boutons sur la cuisinière et affichage sur le plan de cuisson
- Quatre zones de cuisson dont une zone de cuisson Flex
- En largeur 626 mm avec cadre inox pour une installation en saillie
- Utilisation de grands récipients grâce aux zones de cuisson Flex

Numéro EAN: 4002516719656 / Numéro de matériel: 12337610 /  
Ancien Numéro de matériel: 26706310D

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Induction
<b>Modèle</b>	
Combiné avec cuisinière	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique élégante	•
Encastrement avec cadre	-/-
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox	•
Encastrement avec cadre	•
<b>Équipement zones de cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	1
Nombre maximal de batteries de cuisine	4
<b>Zones de cuisson PowerFlex</b>	
Nombre	2
Type	Zone de cuisson Flex
Dimensions en mm	Ø 110-210
Puissance max. en W	2100
Puissance Booster max. en W	3000
<b>Première zone/zone de cuisson</b>	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 90-160
Puissance Booster max. en W	1850
Puissance max. en W	1350
<b>Deuxième zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 110-220
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance max. en W	2300
<b>Troisième zone/zone de cuisson</b>	
Position	droite
Type	Zone de cuisson Flex
Dimensions en mm	210x400
Puissance Booster max. en W	3650
Puissance max. en W	3000
<b>Confort d'utilisation</b>	
Détection des casseroles / de la taille des casseroles	•
Commande par touches sensibles	Bouton
Commande par sélecteur rotatif	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•

KM 7063 FR

À induction, commandée par la cuisinière  
avec une zone de cuisson Flex pour grande batterie de cuisine




Numéro EAN: 4002516719656 / Numéro de matériel: 12337610 /  
Ancien Numéro de matériel: 26706310D

<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (l x p) en mm	626 x 55 x 526
Dimensions en mm (largeur)	626
Dimensions en mm (hauteur)	55
Dimensions en mm (profondeur)	526
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrément à plat	560 mm
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrément à plat	490 mm
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	48
Poids en kg	11
Puissance de raccordement totale en kW	7,30
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
<b>Accessoires fournis</b>	
Câble d'alimentation	Non

KM 7063 FR

À induction, commandée par la cuisinière  
avec une zone de cuisson Flex pour grande batterie de cuisine



KM7061FR, KM7062FR, KM7063FR, surface mounted,  
(\*Fußnote) installation drawings