

K 31542-55 EF-1

Réfrigérateur encastrable

avec comp. de congélation, éclairage LED et ComfortClean pour plus de confort.



- Eclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Les balconnets de contre-porte vont au lave-vaisselle grâce à ComfortClean
- Compartiment de congélation 4* intégré
- Refroidir rapidement les aliments grâce à SuperCool

Numéro EAN: 4002516712169 / Numéro de matériel: 12364100 /

Ancien Numéro de matériel: 36315425CH

| Catégorie d'appareil | |
|---|-----------|
| Réfrigérateur | • |
| Modèle | |
| Appareil encastrable avec panneau décoratif | • |
| Butée de porte | Gauche |
| Charnière de porte interchangeable | • |
| Confort d'utilisation | |
| Éclairage zone de réfrigération | LED |
| ComfortClean | • |
| Commande | |
| Concept de commande | PicTronic |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Non |
| SuperCool | • |
| Appareil/zone de froid | |
| Nombre de clayettes | 2 |
| dont divisibles (FlexiBoard) | 1 |
| Nombre de balconnets de contreporte pour conserves | 2 |
| Balconnet de contreporte pour bouteilles | 1 |
| Efficacité et durabilité | |
| Consommation d'énergie par an en kWh | 151,48 |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,41 |
| Sécurité | |
| Fonction de verrouillage | • |
| Alarme de porte sonore | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Largeur de la niche min. en mm | 550 |
| Largeur de la niche max. en mm | 550 |
| Classe d'efficacité énergétique (A – G) | E |
| Hauteur de la niche min. en mm | 762 |
| Hauteur de la niche max. en mm | 762 |
| Profondeur de la niche en mm | 605 |
| Largeur de l'appareil en mm | 549 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 757 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 575 |
| Poids en kg | 34,0 |
| Classe climatique | SN |
| Zone de réfrigération en l | 86 |
| Zone de congélation 4 étoiles en l | 17 |
| Compartiment du bas en l | 86 |
| Volume total utile en l | 103 |
| Durée de conservation en cas de panne en h | 9 |
| Capacité de congélation en kg/24 h | 4,00 |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D) | C |
| Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW | 36 |
| Consommation électrique en milliampères (mA) | 800 |
| Tension en V | 220-240 |
| Protection par fusible en A | 10 |

K 31542-55 EF-1

Réfrigérateur encastrable

avec comp. de congélation, éclairage LED et ComfortClean pour plus de confort.



Numéro EAN: 4002516712169 / Numéro de matériel: 12364100 /

Ancien Numéro de matériel: 36315425CH

| | |
|--|---------------------|
| Nombre de phases | 1 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 2,0 |
| Remplacer l'ampoule | Service après-vente |

Accessoires fournis


Balconnet à œufs

•

K 31542-55 EF-1

Réfrigérateur encastrable

avec comp. de congélation, éclairage LED et ComfortClean pour plus de confort.



K31542-55EF-1, K31542-55EF (installation drawings)
(CH)