

F 2813 Vi
 Congélateur MasterCool
 design et technologie haut de gamme en grand format.



- Accompagnement de l'ouverture de la porte grâce à Push2open
- Intérieur inondé de lumière avec l'éclairage LED – BrilliantLight
- Glaçons frais de l'IceMaker avec raccordement fixe à l'eau
- Utilisation confortable avec l'écran tactile couleur MasterSensor

Numéro EAN: 4002516712633 / Numéro de matériel: 12366220 /
 Ancien Numéro de matériel: 37281300D

Catégorie d'appareil	
Congélateur	•
Modèle	
Appareil encastrable	•
Appareil encastrable intégré	•
Butée de porte	Gauche
Charnière de porte interchangeable	•
Convient pour agencement Side-by-Side	•
Design	
Éclairage	BrilliantLight
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
NoFrost	•
SoftClose	•
IceMaker avec raccordement à l'eau	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
Charnière MaxLoad	•
Commande	
Concept de commande	MasterSensor
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperFrost	•
Nombre de zones de température	1
Mode Shabbat	•
Mode Eco	•
Appareil/zone de froid	
Paniers de contreporte, petits	1
Paniers de contreporte, grands	3
Congélateur/zone congélation	
Nombre de clayettes	3
Nombre de paniers de congélation	2
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E
Consommation d'énergie par an en kWh	321,00
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,79
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Signal sonore pour la température de la zone de congélation	•
Alarme de porte visuelle	•
Alarme visuelle pour la température	•
Caractéristiques techniques	
Largeur de la niche min. en mm	762
Largeur de la niche max. en mm	765
Hauteur de la niche min. en mm	2134
Hauteur de la niche max. en mm	2164
Profondeur de la niche en mm	629

F 2813 Vi
 Congélateur MasterCool
 design et technologie haut de gamme en grand format.



Numéro EAN: 4002516712633 / Numéro de matériel: 12366220 /
 Ancien Numéro de matériel: 37281300D


Largeur de l'appareil en mm	740
Hauteur de l'appareil en mm	2125
Profondeur de l'appareil en mm	608
Poids en kg	156,2
Technique de fixation	Porte fixe
Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg	28
Classe climatique	SN-T
Zone de congélation 4 étoiles en l	445
Durée de conservation en cas de panne en h	10
Capacité de congélation en kg/24 h	23,00
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	D
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW	42
Consommation électrique en milliampères (mA)	0
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	3,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente

Langues d'affichage


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


F 2813 Vi
 Congélateur MasterCool
 design et technologie haut de gamme en grand format.




Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)




F2812Vi, F2813Vi, F2802Vi, F2811Vi, F2801Vi, MasterCool, inner space, installation drawings




KFP3005ed/cs, KFP3004ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool II, installation drawings




Sideview, MasterCool, Sketch



Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings



F2802Vi, F2812Vi, F2813Vi, F2812SF, F2801Vi, F2811Vi, F2811SF, installation, MasterCool, installation drawings



Opening angle $90^\circ/115^\circ$, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote