

## K 7747 C

Réfrigérateur encastrable, hauteur de niche de 178 cm  
pour un stockage professionnel, grâce à PerfectFresh Pro et DynaCool.



- Conservation pro. – frais plus longtemps avec PerfectFresh Pro
- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Connexion intelligente pour plus de possibilités – Miele@home
- Répart. homogène de temp. dans tout l'espace réfrigéré – DynaCool
- Pas de condensation visible grâce à la paroi sèche CleanSteel

Numéro EAN: 4002516721826 / Numéro de matériel: 12387640 /  
Ancien Numéro de matériel: 36774730CH

| Informations générales                             |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Référence du modèle                                | K 7747 C                  |
| Numéro de matériel du fabricant                    | 12387640                  |
| Numéro EAN                                         | 4002516721826             |
| Catégorie marketing                                | Gold                      |
| Catégorie d'appareil                               |                           |
| Réfrigérateur                                      | •                         |
| Modèle                                             |                           |
| Appareil encastrable                               | •                         |
| Appareil encastrable intégré                       | •                         |
| Butée de porte                                     | droite                    |
| Charnière de porte interchangeable                 | •                         |
| Confort d'utilisation                              |                           |
| Éclairage de la zone de réfrigération              | LED                       |
| Mise en réseau avec Miele@home                     | •                         |
| Système de réfrigération                           | PerfectFresh Pro          |
| ComfortClean                                       | •                         |
| ComfortSize                                        | •                         |
| DynaCool                                           | •                         |
| Mode Fête                                          | •                         |
| Mode Vacances                                      | •                         |
| SoftClose                                          | •                         |
| Commande                                           |                           |
| Concept de commande                                | SensorTouch               |
| Partie réfrigération désactivable                  | Non                       |
| SuperCool                                          | •                         |
| Nombre de zones de température                     | 2                         |
| Mode Shabbat                                       | •                         |
| Appareil/zone de froid                             |                           |
| Nombre de clayettes                                | 6                         |
| dont divisibles (FlexiBoard)                       | 1                         |
| Porte-bouteilles en métal chromé                   | •                         |
| Nombre de tiroirs de refroidissement               | 3                         |
| Paroi sèche                                        | CleanSteel Inox antitrace |
| Nombre de balconnets de contreporte pour conserves | 2                         |
| Balconnet de contreporte pour bouteilles           | 2                         |
| Balconnets de contreporte                          | 4                         |
| Efficacité et durabilité                           |                           |
| Classe d'efficacité énergétique (A – G)            | C                         |
| Consommation d'énergie par an en kWh               | 99,65                     |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh              | 0,27                      |
| Sécurité                                           |                           |
| Fonction de verrouillage                           | •                         |
| Alarme de porte sonore                             | •                         |
| Alarme de porte visuelle                           | •                         |
| Caractéristiques techniques                        |                           |
| Largeur de la niche min. en mm                     | 560                       |
| Largeur de la niche max. en mm                     | 570                       |

## K 7747 C

Réfrigérateur encastrable, hauteur de niche de 178 cm  
pour un stockage professionnel, grâce à PerfectFresh Pro et DynaCool.




Numéro EAN: 4002516721826 / Numéro de matériel: 12387640 /  
Ancien Numéro de matériel: 36774730CH


|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Hauteur de la niche min. en mm                           | 1772                |
| Hauteur de la niche max. en mm                           | 1788                |
| Profondeur de la niche en mm                             | 550                 |
| Largeur de l'appareil en mm                              | 559                 |
| Hauteur de l'appareil en mm                              | 1772                |
| Profondeur de l'appareil en mm                           | 546                 |
| Poids en kg                                              | 59,1                |
| Technique de fixation                                    | Porte fixe          |
| Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg | 26                  |
| Classe climatique                                        | SN-T                |
| Zone de réfrigération en l                               | 294                 |
| dont zone PerfectFresh en l                              | 98                  |
| Volume total utile en l                                  | 294                 |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)  | B                   |
| Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW             | 32                  |
| Consommation électrique en milliampères (mA)             | 1200                |
| Tension en V                                             | 220-240             |
| Protection par fusible en A                              | 10                  |
| Nombre de phases                                         | 1                   |
| Fréquence en Hz                                          | 50-60               |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m         | 2,2                 |
| Remplacer l'ampoule                                      | Service après-vente |
| <b>Accessoires fournis</b>                               |                     |
| Balconnet à œufs                                         | •                   |

## K 7747 C


Réfrigérateur encastrable, hauteur de niche de 178 cm  
pour un stockage professionnel, grâce à PerfectFresh Pro et DynaCool.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view