

## H 2456-60 E ACTIVE

### Cuisinière

design moderne et PerfectClean, à combiner avec un plan de cuisson électrique.



- Écran à sept segments avec bouton escamotable – EasyControl
- Nettoyage facile : équipement PerfectClean
- Espace et flexibilité – enceinte de 76 l sur cinq niveaux
- Protège des brûlures – Façade plus froide
- Toujours à l'heure avec une gestion parfaite du temps – fonctions de minuterie

Numéro EAN: 4002516779483 / Numéro de matériel: 12395170 / Ancien Numéro de matériel: 22245620CH

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Construction et design</b>                                      |                 |
| Cuisinière encastrable   | •               |
| Boutons escamotables   | •               |
| <b>Avantages</b>   |                 |
| Montée en température accélérée                                    | •               |
| <b>Modes de cuisson</b>  |                 |
| Décongélation  | •               |
| Chaleur tournante Eco  | •               |
| Modes de fonctionnement gril                                       | •               |
| Gril   | •               |
| Chaleur tournante +  | •               |
| Cuisson intensive  | •               |
| Chaleur sole-voûte   | •               |
| Chaleur sole   | •               |
| Turbogrill   | •               |
| <b>Confort d'utilisation</b>                                       |                 |
| Écran  | EasyControl     |
| Affichage de l'heure   | •               |
| Fonction Minuterie   | •               |
| Programmation de la fin du temps de cuisson                        | •               |
| Programmation du temps de cuisson                                  | •               |
| Affichage de la température réelle                                 | •               |
| Affichage de la température de consigne                            | •               |
| Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte      | •               |
| Température préconisée   | •               |
| Réglages individuels   | •               |
| <b>Efficacité et durabilité</b>                                    |                 |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)                         | A+              |
| <b>Confort d'entretien</b>   |                 |
| Enceinte de cuisson avec PerfectClean et paroi arrière catalytique | •               |
| Porte CleanGlass   | •               |
| <b>Sécurité</b>  |                 |
| Système de refroidissement avec façade froide                      | •               |
| Arrêt de sécurité  | •               |
| Verrouillage de la mise en marche                                  | •               |
| <b>Commande du plan de cuisson</b>                                 |                 |
| Combinaison avec plan de cuisson électrique                        | •               |
| <b>Caractéristiques techniques</b>                                 |                 |
| Volume de l'enceinte de cuisson en l                               | 76              |
| Nombre de niveaux d'introduction                                   | 5               |
| Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1             | 5               |
| Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2             | 5               |
| Marquage des niveaux d'introduction                                | •               |
| Éclairage de l'enceinte de cuisson                                 | 1 spot halogène |
| Températures en °C   | 30–280          |
| Températures min. en °C  | 30              |
| Températures max. en °C  | 280             |
| Largeur de niche min. en mm  | 560             |

## H 2456-60 E ACTIVE

### Cuisinière

design moderne et PerfectClean, à combiner avec un plan de cuisson électrique.



Numéro EAN: 4002516779483 / Numéro de matériel: 12395170 /  
Ancien Numéro de matériel: 22245620CH

|  |      |
|--|------|
| Largeur de la niche max. en mm             | 568  |
| Hauteur de la niche min. en mm             | 600  |
| Hauteur de la niche max. en mm             | 600  |
| Profondeur de la niche en mm               | 550  |
| Hauteur de l'appareil en mm                | 596  |
| Poids en kg                                | 42,0 |
| <b>Accessoires fournis</b>                 |      |
| Tôle universelle avec PerfectClean HUBB 71 | 1    |
| Grille de cuisson                          | 1    |
| Grilles de support amovibles (paire)       | 1    |

## H 2456-60 E ACTIVE

Cuisinière

design moderne et PerfectClean, à combiner avec un plan de cuisson électrique.



installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings