


KM 7361 FL

À induction, indép. de la cuisinière

avec quatre zones de cuisson individuelles à un prix de départ avantageux



- Sélection rapide par rangée de chiffres : ComfortSelect
- Quatre zones de cuisson individuelles de différentes tailles
- En largeur 620 mm pour une installation affleurante ou en saillie
- Communication avec la hotte aspirante – fonction auto Con@ctivity


Numéro EAN: 4002516732761 / Numéro de matériel: 12399930 / Ancien Numéro de matériel: 26736170CH

Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant de la cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	0
Nombre maximal de batteries de cuisine	4
Première zone/zone de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 110-220
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance max. en W	2300
Deuxième zone/zone de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 90-160
Puissance Booster max. en W	1850
Puissance max. en W	1400
Troisième zone/zone de cuisson	
Position	Arrière droit
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 100-190
Puissance Booster max. en W	2100
Puissance max. en W	1400
Quatrième zone/zone de cuisson	
Position	Avant droite
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 100-190
Puissance Booster max. en W	2100
Puissance max. en W	1400
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect
Fonction automatique Con@ctivity	•
Détection des casseroles / de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction Recall	•
Arrêt automatique	•
Détection permanente des casseroles	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•

KM 7361 FL

À induction, indép. de la cuisinière

avec quatre zones de cuisson individuelles à un prix de départ avantageux



Numéro EAN: 4002516732761 / Numéro de matériel: 12399930 /
Ancien Numéro de matériel: 26736170CH

Fonction Minuterie

•

Efficacité et durabilité

Utilisation de la chaleur résiduelle

•

Consommation en mode arrêt en W

0,5

Consommation en mode veille en W

1,0

Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W

2,0

Durée avant passage automatique en mode arrêt en min

20

Durée avant passage automatique en mode veille en min

20

Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min

20

Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer

•

Sécurité

Arrêt de sécurité

•

Fonction de verrouillage

•

Verrouillage de la mise en marche

•

Ventilateur de refroidissement intégré

•

Sécurité anti-surchauffe

•

Indicateur de chaleur résiduelle

•

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (largeur)

620

Dimensions en mm (hauteur)

53

Dimensions en mm (profondeur)

520

Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat

560

Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat

490

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm

53

Dimensions de découpe intérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan

600

Dimensions de découpe intérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan

500

Poids en kg

9

Dimensions de découpe extérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan

624

Dimensions de découpe extérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan

524

Puissance de raccordement totale en kW

7,30

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

1,4

Tension en V

230

Fréquence en Hz

50-60

Accessoires fournis


Câble d'alimentation

Oui


KM 7361 FL

À induction, indép. de la cuisinière

avec quatre zones de cuisson individuelles à un prix de départ avantageux



KM7360FL, KM7361FL surface-mounted (Installation drawing)



KM7360FL, KM7361FL flush (Installation drawing)