

KM 7363 FL

À induction, indép. de la cuisinière

avec une zone de cuisson Flex pour grande batterie de cuisine



- Sélection rapide par rangée de chiffres : ComfortSelect
- Quatre zones de cuisson dont une zone de cuisson Flex
- En largeur 620 mm pour une installation affleurante ou en saillie
- Communication avec la hotte aspirante – fonction auto Con@ctivity

Numéro EAN: 4002516732952 / Numéro de matériel: 12399940 / Ancien Numéro de matériel: 26736370CH

Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant de la cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	1
Nombre maximal de batteries de cuisine	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	2
Type	Zone de cuisson Flex
Diamètre en mm	Ø 110-210
Puissance en W	2100
Booster en W	3000
Première zone/zone de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 90-160
Puissance Booster max. en W	1850
Puissance max. en W	1400
Deuxième zone/zone de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 110-220
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance max. en W	2300
Troisième zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Zone de cuisson Flex
Dimensions en mm	210x400
Puissance Booster max. en W	3700
Puissance max. en W	3000
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect
Fonction automatique Con@ctivity	•
Détection des casseroles / de la taille des casseroles	•
Extension des zones de cuisson	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction Recall	•
Arrêt automatique	•
Détection permanente des casseroles	•

KM 7363 FL

À induction, indép. de la cuisinière

avec une zone de cuisson Flex pour grande batterie de cuisine



Numéro EAN: 4002516732952 / Numéro de matériel: 12399940 /

Ancien Numéro de matériel: 26736370CH

Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores) •

Fonction Minuterie •

Efficacité et durabilité

Utilisation de la chaleur résiduelle •

Consommation en mode arrêt en W 0,5

Consommation en mode veille en W 1,0

Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W 2,0

Durée avant passage automatique en mode arrêt en min 20

Durée avant passage automatique en mode veille en min 20

Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min 20

Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer •

Sécurité

Arrêt de sécurité •

Fonction de verrouillage •

Verrouillage de la mise en marche •

Ventilateur de refroidissement intégré •

Sécurité anti-surchauffe •

Indicateur de chaleur résiduelle •

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (largeur) 620

Dimensions en mm (hauteur) 53

Dimensions en mm (profondeur) 520

Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat 600

Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat 490

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm 53

Dimensions de découpe intérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan 600

Dimensions de découpe intérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan 500

Poids en kg 9

Dimensions de découpe extérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan 624

Dimensions de découpe extérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan 524

Puissance de raccordement totale en kW 7,30

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,4

Tension en V 230

Fréquence en Hz 50-60


Accessoires fournis

Câble d'alimentation Oui

KM 7363 FL

À induction, indép. de la cuisinière

avec une zone de cuisson Flex pour grande batterie de cuisine



KM7363FL surface-mounted (Installation drawing)